



# Graze EC Powercore: Iluminação de detalhes, nichos e sancas exteriores

## eW Graze EC Powercore

Alguns detalhes arquitectónicos requerem uma luz de enchimento de volumes de orla suave. Graze EC Powercore combina esta emissão de luz com o design comprovado e durável da família de produtos Graze Powercore e com um baixo consumo de energia.

### Benefícios

- Qualidade, consistência e emissão de luz superiores graças às tecnologias Philips Color Kinetics Optibin e Chromasync
- Instalação simples e a grandes distâncias graças à tecnologia Powercore
- É possível criar, apresentar e modificar efeitos de iluminação estática e dinâmica através dos controladores Philips Color Kinetics

### Características

- Emissão de luz de orla suave para aplicações de enchimento de volumes graças à lente difusora
- O baixo consumo de energia é perfeito para aplicações exteriores menos exigentes
- Controlo ímpar através das curvas de regulação ajustáveis e das velocidades de transição
- Correspondência de emissão de luz superior entre equipamentos graças às tecnologias Optibin e Chromasync

## Aplicação

- Iluminação em sanca exterior
- Iluminação de detalhes exteriores (portões, colunas, balaustradas, etc.)

## Especificações

<b>Tipo</b>	BCS428
<b>Fonte de luz</b>	Módulo LED incorporado
<b>Potência (+/-10%)</b>	5, 10, 15, 20 W, dependendo da configuração
<b>Ângulo do feixe</b>	90°
<b>Fluxo luminoso</b>	246, 492, 738, 984 lm a 4000 K dependendo da configuração
<b>Temperatura de cor correlacionada</b>	2700/4000/5500 K
<b>Manutenção da emissão de lúmens – L70F10</b>	36.000 horas a T
<b>Intervalo da temperatura de funcionamento</b>	-40 a +50°C

<b>Controlador</b>	Integrada
<b>Tensão de rede</b>	100-277 V AC/50-60 Hz
<b>Regulação</b>	Regulador de tipo ELV
<b>Óptica</b>	Feixe largo, ângulo de feixe rotativo
<b>Elemento óptico</b>	Óptica de micro-lentes em difusor policarbonato
<b>Material</b>	Invólucro: alumínio, extrudido Lente: policarbonato
<b>Cor</b>	Cinza
<b>Ligação</b>	Conector de encaixe com 3 pólos
<b>Instalação</b>	Posições múltiplas, binário constante, dobradiças de bloqueio

## Versions



**ColorGraze EC Powercore BCS428**  
– svítidlo pro architektonické osvětlení (RGB, 305 mm)



**ColorGraze CE Powercore BCS428**  
architectural lighting fixture (RGB, 609 mm)



**ColorGraze EC Powercore BCS428**  
architectural lighting fixture (RGB, 914 mm)



**ColorGraze EC Powercore BCS428**  
architectural lighting fixture (RGB, 1219 mm)

# eW Graze EC Powercore

## Versions

Graze EC Powercore, svítidlo pro architektonické osvětlení



Graze EC Powercore, svítidlo pro architektonické osvětlení



Graze EC Powercore, svítidlo pro architektonické osvětlení



Graze EC Powercore architectural lighting fixture



## Detalhes do produto

OPDP\_BCS428i\_0001-Detail photo



OPDP\_BCS428i\_0005-Detail photo



Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



## eW Graze EC Powercore

### Detalhes do produto



Graze Powercore, Input Connection



Graze Powercore, Output Connection

Graze Powercore, 610 mm (2 ft)



Graze Powercore, 914 mm (3 ft)



Graze Powercore, 1219 mm (4 ft)

