



# Graze EC Powercore

## eW Graze EC Powercore

Dış cephedeki bası mimari ayrıntılar, hacim dolgusu sağlayacak, yumuşak kenarlı aydınlatma gerektirir. Graze EC Powercore bu randımanı, Graze Powercore ürün ailesinin kalitesi kanıtlanmış, dayanıklı tasarımı ve düşük güç tüketimi ile bir araya getirir.

### Faydaları

- Philips Color Kinetics Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, olağanüstü aydınlatma kalitesi, tutarlılık
- Powercore teknolojisi tarafından sağlanan kolay montaj
- Philips Color Kinetics kontrol cihazları aracılığıyla, statik ve dinamik aydınlatma efektleri tasarlanabilir, görüntülenebilir ve değiştirilebilir

### Özellikler

- Özel optikleri sayesinde, hacim doldurma uygulamalar için yumuşak hatlı ışık çıkışı
- Düşük güç tüketimi, daha düşük kapasiteli aydınlatma uygulamaları için mükemmeldir
- Ayarlanabilir karartma eğrileri ve geçiş hızları aracılığıyla benzersiz kontrol olanağı
- Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, her armatürde aynı renk garantisi

### Uygulama

- Dış cephedeki duvar sıyırma uygulamaları

### Şartlar

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tip                     | BCS428                                                       |
| Işık kaynağı            | Dahili LED modülü                                            |
| Güç (+/-%10)            | Konfigürasyona bağlı olarak 5, 10, 15, 20 W                  |
| Işın açısı              | 90°                                                          |
| Işık akışı              | Konfigürasyona bağlı olarak, 4000 K'da 246, 492, 738, 984 lm |
| İlişkili Renk Sıcaklığı | 2700 / 4000 / 5500 K                                         |
| Lümen çıkışının         | T                                                            |
| sürekliliği - L70F10    |                                                              |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -40 ila +50 °C                                   |
| Sürücü                    | Entegre                                          |
| Şebeke voltajı            | 100-277 V AC / 50-60 Hz                          |
| Karartma                  | ELV tipi karartıcı                               |
| Optik sistem              | Geniş ışın, döner ışın açısı                     |
| Optik eleman              | Polikarbonat muhafazada mikro lens optiği        |
| Malzeme                   | Gövde: alüminyum, çekilmiş<br>Lens: polikarbonat |

## eW Graze EC Powercore

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Renk     | Gri                      |
| Bağlantı | 3 pimli itmeli konnektör |

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Kurulum | Çok konumlu, sabit torklu kilitleme menteşeli |
|---------|-----------------------------------------------|

### Versions

|  |                                                                               |  |                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | ColorGraze EC Powercore BCS428<br>mimari aydınlatma armatürü (RGB,<br>305 mm) |  | ColorGraze CE Powercore BCS428<br>mimari aydınlatma armatürü (RGB,<br>609 mm)  |
|  | ColorGraze EC Powercore BCS428<br>mimari aydınlatma armatürü (RGB,<br>914 mm) |  | ColorGraze EC Powercore BCS428<br>mimari aydınlatma armatürü (RGB,<br>1219 mm) |

### ÜRÜN BİLGİLERİ

|  |                                   |  |                                   |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | OPDP_BCS428i_0001-Detail<br>photo |  | OPDP_BCS428i_0005-Detail<br>photo |
|  |                                   |  |                                   |

