



iW Graze QLX Powercore – Luminaire LED hautes performances d'éclairage mural rasant extérieur linéaire avec lumière blanche intelligente

iW Graze QLX Powercore

Avec un flux lumineux supérieur à 650 lumens et une consommation électrique d'à peine 15 W par pied, iW Graze QLX Powercore est la solution idéale pour les applications d'éclairage de surface exigeant un rapport coûts/performance équilibré. Ces luminaires polyvalents utilisent des canaux de LED blancs chauds, neutres et froids pour produire des températures de couleur comprises entre 2 700 K et 6 500 K. Quatre longueurs et cinq angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/intelliwhite/iwgrazeqlxpowercore/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/intelliwhite/iwgrazeqlxpowercore/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/intelliwhite/iwgrazeqlxpowercore/).

Avantages

- Qualité, uniformité et flux de lumière de qualité supérieure grâce aux technologies Optibin et Chromasync de Philips Color Kinetics
- Installation aisée et longueurs d'exécution considérables grâce à la technologie Powercore
- Des effets d'éclairage statiques et dynamiques peuvent être créés, affichés et modifiés à l'aide des contrôleurs Philips Color Kinetics

Fonctions

- Luminaire LED linéaire d'extérieur à intensité moyenne, avec un flux comparable à un produit de première génération présentant une consommation réduite
- Flux constant et qualité de faisceau grâce à la technologie de diffusion holographique
- Un contrôle inédit grâce aux courbes de gradation et vitesses de transition réglables
- Une adaptation du flux de qualité supérieure d'un dispositif à l'autre grâce aux technologies Optibin et Chromasync

Application

- Eclairage des façades et structures extérieures
- Éclairage des détails architecturaux de taille moyenne

Descriptions

Type	BCS437
Light source	Module LED intégré
Alimentation (+/- 10 %)	15, 30, 45, 60 W
Angle d'ouverture	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 ou 60 x 30 °
Flux lumineux	661, 1 322, 1 983, 2 644 lm (9°)
Température de couleur corrélée	2 700 à 6 500 K
Maintien du flux lumineux - L70F10	60 000 heures à T
Plage de températures de fonctionnement	- 40 à + 50 °C
Ballast	Integrated

Alimentation électrique/données	Data enabler Pro ; données et alimentation intégrées pour les dispositifs d'éclairage LED utilisant Powercore
Tension secteur	100-277 V / 50-60 Hz
Gradation	Variateur dynamique (DMX)
Optic	Faisceau intensif, semi-intensif ou extensif, largeur de faisceau à révolution
Élément optique	Optique à microlentilles dans cache polycarbonate
Matériaux	Boîtier : aluminium extrudé Lentille : polycarbonate
Couleur	Gris
Connexion	Connecteur(s) à poussoir avec 3 pôles
Installation	Positions multiples, couple constant, charnières verrouillables

Versions



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 609 mm

iW Graze QLX Powercore

Versions



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
architectural lighting fixture, 1219
mm

Détails sur le produit



OPDP_BCS437i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS437i_0003-Detail
photo

