



Graze QLX Powercore – medelintensiv belysning av fasader och ytor i flera våningar

iW Graze QLX Powercore

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/ slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Fördelar

- Överlägsen ljusqualität och jämnhet i belysning och flöde tack vare Philips Color Kinetics Optibin- och Chromasync-tekniker
- Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid
- Statiska och dynamiska belysningseffekter kan utformas, visas och ändras med Philips Color Kinetics styrenheter

Funktioner

- Linjär LED-armatur för fasader med medelintensiv ljusstyrka som är jämförbar med den första generationen produkter med lägre energiförbrukning
- Jämmt ljusflöde och jämn ljusqualität tack vare holografisk spridningsteknik
- Enastående kontroll med justerbara ljusregleringskurvor och övergångshastigheter
- Överlägset ljusflöde passar från armatur till armatur tack vare Optibin- och Chromasync-tekniker

iW Graze QLX Powercore

Användning

- Belysning av fasader och strukturer
- Belysning av medelstora arkitektoniska detaljer
- Skylt- och fasad-/wash-belysning (beroende på spridningsvinkel)

specifikationer

Armatur	BCS437
Ljuskälla	Inbyggd LED-modul
Effekt (+/-10 %)	15, 30, 45, 60 W
Spridningsvinkel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 eller 60 x 30°
Ljusflöde	661, 1 322, 1 983, 2 644 lm (9°)
Korrelerad färgtemperatur	2700–6500 K
Bibehållet ljusflöde – L70F10	60 000 timmar vid T
Temperaturintervall vid drift	–40 till +50 °C
Driver	Inbyggd

Effekt/dataförsörjning	Dataenhet PRO: integrerad data- och strömanslutning för intelligenta LED-armaturer med Powercore
Nätspänning	100–277 V/50–60 Hz
Ljusreglering	Dynamisk (DMX) dimmer
Optik	Smal, medium eller bred spridning, roterande spridningsvinkel
Optik	Mikrolinsoptik av polykarbonat
Material	Armaturhus: aluminium, strängsprutat Lins: polykarbonat
Färg	Grå
Anslutning	Tryckanslutning med 3 stift
Installation	Montage i flera lägen, gångjärn med fasta låslägen

Versions



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 609 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
– svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437
architectural lighting fixture, 1219
mm

Produktinformation

OPDP_BCS437i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS437i_0003-Detail
photo

