



Graze EC Powercore – külső boltívek, falmélyedések és részletek megvilágítása

iW Graze EC Powercore

Bizonyos külső építészeti részletekhez nem kontúros, kitöltő jellegű fénykibocsátás szükséges. A Graze EC Powercore az ilyen fajta kibocsátást egyesíti a Graze Powercore termékcsalád bevált, tartós kialakításával és kis fogyasztásával.

Előnyök

- Kiváló fényminőség, konzisztencia és teljesítmény a Philips Color Kinetics Optibin és Chromasync technológiák alkalmazásával
- Egyszerű felszerelhetőség és hosszú üzemeltetés a Powercore technológia révén
- A Philips Color Kinetics szabályzók segítségével statikus és dinamikus megvilágítási effektek tervezhetők, jeleníthetők meg és módosíthatók

Szolgáltatások

- Nem kontúros fénykibocsátás fénykitöltő alkalmazásokhoz, a diffúzor burkolatú lencsének köszönhetően
- Az alacsony energiafogyasztás tökéletes a kisebb igényű kültéri alkalmazásokhoz
- Páratlan kezelhetőség állítható fényerő-szabályozási görbékkel és átmeneti sebességekkel
- A lámpatestek fényáramának remek egymáshoz igazíthatósága az Optibin és Chromasync technológiák alkalmazásával

Alkalmazás

- Külső boltívek megvilágítása
- Külső részletek (portikusok, középoszlopok, balusztrádok stb.) megvilágítása

termékjellemzők

Típus	BCS438
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (+/-10%)	10, 20, 30, 40 W (a beállításoktól függően)
Sugárzási szög	90°
Fényáram	412, 824, 1236, 1648 lm (a LED-konfigurációtól függően)
Színhőmérséklet	2700–6500 K
Fényáram-megmaradás	60 000 óra T
– L70F10	
Működési hőmérséklet-tartomány	–40 °C és +50 °C között
Vezérlő	Integrált

Táp- és adatellátás	Data Enabler Pro; integrált adat- és tápellátás a Powercore megoldást használó intelligens LED-es világítótestekhez
Hálózati feszültség	100–277 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Dinamikus (DMX) fényerő-szabályozó
Optika	Széles sugárzási szög, forgásszimmetrikus sugárzási szög
Optikai elem	Mikrolencsés optika polikarbonát burkolattal
Anyag	Tokozás: alumínium, extrudált Lencse: polikarbonát
Szín	Szürke
Csatlakozás	Gyorscsatlakozó 3 pólussal
Felszerelés	Többállású, állandó forgatónyomatékú zárószanének

Versions

iW Graze EC Powercore BCS438
építészeti világítástechnikai
szerelvény, 305 mm



iW Graze EC Powercore BCS438
építészeti világítástechnikai
szerelvény, 609 mm



iW Graze EC Powercore BCS438
építészeti világítástechnikai
szerelvény, 914 mm



iW Graze EC Powercore BCS438
építészeti világítástechnikai
szerelvény, 1219 mm



Termék részletei



OPDP_BCS438i_0003-Detail
photo



OPDP_BCS438i_0005-Detail
photo

