



Graze EC Powercore – exteriérové osvetlenie zákutí, výklenkov a detailov

iW Graze EC Powercore

Niektoré exteriérové architektonické detaily vyžadujú jemné vyplnenie priestoru svetlom. V produkte Graze EC Powercore sa tento výkon spája s osvedčeným a trvalým dizajnom radu produktov Graze Powercore a s nízkou spotrebou.

Výhody

- Vynikajúca kvalita, zhoda a výkon svetla vďaka technológiám Color Kinetics Optibin a Chromasync od spoločnosti Philips
- Jednoduchá inštalácia a dlhodobá prevádzka vďaka technológii Powercore
- Prostredníctvom ovládačov Color Kinetics od spoločnosti Philips možno navrhnuť, zobrazíť a zmeniť statické a dynamické svetelné efekty

Vlastnosti

- Jemný svetelný výkon na vyplnenie priestoru vďaka difúznym šošovkám s krytom
- Nízka spotreba je ideálna pre menej náročné použitie v exteriéri
- Jedinečné ovládanie prostredníctvom nastaviteľných kriviek stmievania a rýchlosti prechodu
- Vynikajúci výkon jednotlivých svetiel vďaka technológiám Optibin a Chromasync

Aplikácie

- Osvetlenie exteriérových zákutí
- Osvetlenie exteriérových detailov (brány, stĺpiky, zábradlie atď.)

Špecifikácia

iW Graze EC Powercore

Typ	BCS438
Svetelný zdroj	Vstavaný modul LED
Výkon (+/-10 %)	10, 20, 30, 40 W v závislosti od konfigurácie
Uhol vyžarovania	90°
Svetelný tok	412, 824, 1236, 1648 lm v závislosti od konfigurácie
Náhradná teplota chromatickosti	2700 – 6500 K
Pokles svetelného toku – L70F10	60 000 hodín pri teplote okolia T
Rozsah prevádzkovej teploty	–40 až +50 °C
Napájač	Integrovaný
Napájací/dátový zdroj	Dátová jednotka Pro; integrovaný silový/dátový zdroj pre inteligentné diódové svietidlá používajúce technológiu Powercore

Napájacie napätie	100 – 277 V, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Dynamický stmievač (DMX)
Optika	Široké vyžarovanie, rotačný uhol vyžarovania
Optický prvok	Mikrošošovková optika prekrytá polykarbonátovým krytom
Materiál	Teleso: lisovaný hliník Šošovka: polykarbonát
Farba	Sivá
Zapojenie	Zástrčný konektor s 3 kolíkmi
Montáž	Do viacerých polôh, konštančný krútiaci moment, zaistovacie pánty

Versions

Svietidlo architektonického
osvetlenia iW Graze EC Powercore
BCS438, 305 mm



Svietidlo architektonického
osvetlenia iW Graze EC Powercore
BCS438, 609 mm



Svietidlo architektonického
osvetlenia iW Graze EC Powercore
BCS438, 914 mm



Svietidlo pro architektonické
osvětlení iW Graze EC Powercore
BCS438, 1219 mm



Podrobnosti o produkte



OPDP_BCS438i_0003-Detail
photo

OPDP_BCS438i_0005-Detail
photo

