



Graze EC Powercore – dış cephe kemeri, niş ve ayrıntı aydınlatma

iW Graze EC Powercore

Dış cephedeki bası mimari ayrıntılar, hacim dolgusu sağlayacak, yumuşak kenarlı aydınlatma gerektirir. Graze EC Powercore bu randımanı, Graze Powercore ürün ailesinin kalitesi kanıtlanmış, dayanıklı tasarımı ve düşük güç tüketimi ile bir araya getirir.

Faydaları

- Philips Color Kinetics Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, olağanüstü aydınlatma kalitesi, tutarlılık ve randıman
- Powercore teknolojisi tarafından sağlanan kolay montaj ve uzun süreli kullanım olanağı
- Philips Color Kinetics kumandalar aracılığıyla, statik ve dinamik aydınlatma efektleri tasarlanabilir, görüntülenebilir ve değiştirilebilir

Özellikler

- Yayma kapağı lensi sayesinde, hacim doldurma uygulamalar için yumuşak hatlı ışık çıkışı
- Düşük güç tüketimi, daha düşük kapasiteli aydınlatma uygulamaları için mükemmeldir
- Ayarlanabilir karartma eğrileri ve geçiş hızları aracılığıyla benzersiz kumanda olanağı
- Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, tüm armatürlerde aynı olağanüstü randıman

Uygulama

- Dış cephedeki kemerleri aydınlatma
- Dış cephedeki ayrıntıları aydınlatma (araç kapıları, tirizler, korkuluklar, vb.)

iW Graze EC Powercore

şartlar

Tip	BCS438
Işık kaynağı	Dahili LED modülü
Güç (+/-%10)	Konfigürasyona bağlı olarak 10, 20, 30, 40 W
Işın açısı	90°
Işık akışı	Konfigürasyonuna bağlı olarak 412, 824, 1236, 1648 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı	2700-6500 K
Lümen çıkışının sürekliliği - L70F10	T
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C
Sürücü	Entegre
Güç/Veri beslemesi	Veri işleyicisi Pro; Powercore kullanan akıllı LED aydınlatma armatürleri için entegre veri ve güç özeliği

Şebeke voltajı	100-277 V / 50-60 Hz
Karartma	Dinamik (DMX) karartıcı
Optik sistem	Geniş ışın, döner ışın açısı
Optik eleman	Polikarbonat muhafazada mikro lens optiği
Malzeme	Gövde: alüminyum, çekilmiş Lens: polikarbonat
Renk	Gri
Bağlantı	3 pimli itmeli konektör
Kurulum	Çok konumlu, sabit torklu kilitleme menteşeli

Versions



iW Graze EC Powercore BCS438
mimari aydınlatma armatürü, 305
mm



iW Graze EC Powercore BCS438
mimari aydınlatma armatürü, 609
mm



iW Graze EC Powercore BCS438
mimari aydınlatma armatürü, 914
mm



iW Graze EC Powercore BCS438
mimari aydınlatma armatürü, 1219
mm

ÜRÜN BİLGİLERİ



OPDP_BCS438i_0003-Detail
photo

ÜRÜN BİLGİLERİ

OPDP_BCS438i_0005-Detail
photo

