



Graze MX Powercore – belysning av fasader og overflater over flere etasjer med enestående intensitet

ColorGraze MX Powercore

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Fordeler

- Enestående lyskvalitet, samsvar og effekt takket være Philips Color Kinetics Optibin- og Chromasync-teknologi
- Enkel installering og lang produktlevetid med Powercore-teknologi
- Statiske og dynamiske belysningseffekter kan designes, vises og endres med Philips Color Kinetics-kontrollere

Funksjoner

- Værbestandig lineær LED-armatur med markedets høyeste intensitet
- Høy effekt og lyskjeglekvalitet takket være holografisk diffusjonsteknologi
- Uovertruffen kontroll med justerbare dimmekurver og overgangshastigheter
- Enestående effektutjevning fra armatur til armatur takket være Optibin- og Chromasync-teknologi

ColorGrazе MX Powercore

Søknad

- Belysning av fasader og strukturer utendørs
- Belysning av store arkitektoniske detaljer
- Bruksområder for flom- og streifbelysning (avhengig av strålevinkel)

spesifikasjoner

Type	BCS459
Lyskilde	LED-modul for innbygging
Strøm (+/-10 %)	20, 40, 60, 80 W
Lyskjeglevinkel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Lysstrøm	503, 1006, 1509, 2012 lm (9°)
Vedlikehold av lumeneffekt – L70F10	80 000 timer ved T
Driftstemperaturområde	-40 til +50 °C
Driver	Integrert
Strøm-/dataforsyning	Pro data-aktivator; integrert data- og strøm for intelligente LED-belysningsarmaturer ved bruk av Powercore

Nettspenning	100-277 V / 50-60 Hz
Dimming	Dynamisk (DMX) dimmer
Optikk	Smal, medium eller bred lyskjegle, roterende strålevinkel
Optisk element	Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel
Materialer	Hus: aluminium, ekstrudert Linse: Polykarbonat
Farge	Grå
Tilkobling	Skyvekontakt med 3 poler
Montering	Kan monteres i flere posisjoner, låsbare friksjonshengsler

Versions



Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX
Powercore BCS459 (RGB, 305 mm)



Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX
Powercore BCS459 (RGB, 609 mm)



Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX
Powercore BCS459 (RGB, 914 mm)



Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX
Powercore BCS459 (RGB, 1219 mm)

ColorGraze MX Powercore

Produkt detaljer



OPDP_BCS459i_0021-Detail
photo

OPDP_BCS459i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS459i_0003-Detail
photo



ColorGraze MX Powercore 4ft ALT
2 Detail Shot



