



Graze MX Powercore — mocne oświetlenie wielopiętrowych fasad i powierzchni

ColorGraz MX Powercore

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Korzyści

- Najwyższa jakość, jednorodność i moc światła dzięki technologiom Optibin i Chromasync firmy Philips Color Kinetics
- Łatwy montaż i długie ciągi opraw dzięki technologii Powercore
- Za pomocą sterowników Philips Color Kinetics można projektować, wyświetlać i zmieniać statyczne oraz dynamiczne efekty świetlne

Cechy

- Oprawa LED do montażu na zewnątrz o największym dostępnym natężeniu światła
- Mocny strumień świetlny i wysoka jakość wiązki dzięki technologii rozpraszania holograficznego
- Bezkonkurencyjne możliwości sterowania dzięki regulowanym krzywym przyciemniania i prędkościom przejść
- Identyczny strumień światła z każdej oprawy dzięki technologiom Optibin i Chromasync

Zastosowanie

- Oświetlenie zewnętrznych fasad i konstrukcji
- Oświetlenie dużych detali architektonicznych
- Instalacje oświetlenia projektorowego i do równomiernego oświetlania ścian (zależnie od kąta rozsyłu wiązki światła)

Specyfikacje

Typ	BCS459
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Pobór mocy (+/-10%)	20, 40, 60, 80 W
Kąt rozsyłu światła	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Strumień świetlny	503, 1006, 1509, 2012 lm (9°)
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego (w lumenach) — L70F10	80 000 godzin przy T
Zakres temperatur pracy	od -40 do +50 °C
Kąt rozsyłu	Zintegrowane
Zasilacz/przełącznik danych	Data Enabler Pro: zintegrowany zasilacz i przełącznik danych do inteligentnych opraw oświetleniowych LED z rodziny Powercore

Napięcie sieciowe	100-277 V / 50-60 Hz
Przyciemnianie	Przyciemniacz do dynamicznego sterowania światłem (DMX)
Optyka	Wiązka wąska, średnia lub szeroka, obrotowy regulator wiązki
Element optyczny	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Materiał	Korpus: wytłoczka z aluminium Soczewki: poliwęglan
Kolor	Szary
Złączka	Szybkozłączka z 3 biegunami
Instalacja	Możliwość mocowania w wielu pozycjach, przeguby z ustaloną blokadą momentu obrotowego

Wersje



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX
Powercore BCS459 (RGB, 305 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX
Powercore BCS459 (RGB, 609 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX
Powercore BCS459 (RGB, 914 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGrazе MX
Powercore BCS459 (RGB, 1219 mm)

ColorGraz e MX Powercore

Więcej o produkcie



OPDP_BCS459i_0021-Detail
photo

Widok boczny



Widok z góry



Liniowa oprawa architektoniczna
ColorGraz e Powercore BCS459
wąsko-strumieniowa

ColorGraz e MX Powercore 4ft ALT
2 Detail Shot



