



Graze MX Powercore – iluminação dinâmica (RGB) tipo "wall washer" de alta intensidade para superfícies

ColorGraze MX Powercore

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Benefícios

- Qualidade e consistência de luz superior graças às tecnologias Philips ColorKinetics Optibin e Chromasync
- Instalação simples e possibilidade de instalação de linhas contínuas através da tecnologia Powercore
- Efeitos de iluminação estática e dinâmica podem ser projetados, exibidos e alterados através de controladores Philips Color Kinetics

Características

- Luminária de LED linear linear de alta intensidade
- Alta qualidade de emissão graças aos difusores de altíssima eficiência ótica

ColorGraze MX Powercore

Aplicação

- Iluminação dinâmica RGB de destaque externa - efeito "wall washer"

Versions

	Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze MX Powercore BCS459 (RGB, 305 mm)		Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze MX Powercore BCS459 (RGB, 609 mm)
	Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze MX Powercore BCS459 (RGB, 914 mm)		Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze MX Powercore BCS459 (RGB, 1219 mm)

Detalhes do produto

	
OPDP_BCS459i_0021-Detail photo	Vista lateral:
	

ColorGrazе MX Powercore

Detalhes do produto

Vista superior



ColorGrazе Powercore BCS459,
facho fechado

ColorGrazе MX Powercore 4ft ALT
2 Detail Shot

