



ColorGraze QLX Powercore – Výkonné lineární venkovní LED svítidlo pro tečné osvětlení stěn s intelligentním barevným světlem

ColorGraze QLX Powercore

Toto svítidlo nabízí vynikající světelný tok při sníženém příkonu a přináší tak vyvážený poměr mezi výkonem a cenou. Nízkoprofilové tělo, připojení pomocí konektorů, univerzální rozsah vstupního napětí a přímé napájení ze sítě umožňují snadnou montáž a provoz svítidel. Více informací najdete na adrese <http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorgrazeqlxpowercore/>.

Výhody

- Vynikající kvalita světla, konzistence a světelný tok díky technologiím Philips Color Kinetics Optibin a Chromasync
- Snadná montáž a velké průběžné délky díky technologii Powercore
- Možnost návrhu statických a dynamických světelných efektů řízených pomocí ovladačů Philips Color Kinetics

Vlastnosti

- Lineární LED svítidlo se střední intenzitou pro venkovní použití se světelným tokem srovnatelným s výrobky první generace při nižší spotřebě energie
- Konzistentní světelný tok a kvalita paprsku díky technologii holografického rozptylu
- Bezkonkurenční ovládání prostřednictvím nastavitelných regulačních křivek a rychlostí přechodu
- Možnost dokonalého sladění světelného toku mezi svítidly díky technologiím Optibin a Chromasync

Aplikace

- Osvětlení venkovních fasád a staveb
- Osvětlení středně velkých architektonických prvků
- Osvětlení značení, plošné osvětlení a nasvětlování (v závislosti na vyzařovacím úhlu)

Specifikace

Typ	BCS467
Světelný zdroj	Vestavěný LED modul
Příkon (±10 %)	15, 30, 45, 60 W
Vyzařovací úhel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 nebo 60 x 30°
Světelný tok	415, 830, 1245, 1660 lm (9°)
Pokles světelného toku – L70F10	80 000 hodin při T
Rozsah provozní teploty	-40 až +50 °C
Napáječ	Integrovaný
Napájení / zdroj dat	Data Enabler Pro; integrovaný zdroj dat a napájení pro inteligentní osvětlení LED využívající technologii Powercore

Napájecí napětí	100-277 V / 50-60 Hz
Regulace	Protokol DMX
Optika	Úzký, střední nebo široký paprsek, rotační vyzařovací úhel
Optický prvek	Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu
Materiál	Tělo: hliník, protlačovaný Čočka: polykarbonát
Barva	Šedá
Připojení	Zasunovací konektor se 3 póly
Montáž	Vícepolohové uzamykací závěsy s konstantním krouticím momentem

Versions

ColorGraze QLX Powercore BCS467
– svítidlo pro architektonické osvětlení
(RGB, 305 mm)



ColorGraze QLX Powercore BCS467
– svítidlo pro architektonické osvětlení
(RGB, 609 mm)




ColorGraze QLX Powercore BCS467
– svítidlo pro architektonické osvětlení
(RGB, 914 mm)



ColorGraze QLX Powercore BCS467
– svítidlo pro architektonické osvětlení
(RGB, 1219 mm)



Rozměrové výkresy



Product	A	B
BCS467 15x30 RGB 10W L609	439 mm	610 mm
BCS467 60x30 RGB L914	744 mm	914 mm
BCS467 15x30 RGB 5W L305	134 mm	305 mm
BCS467 15x30 RGB L609	439 mm	610 mm
BCS467 60x30 RGB L305	134 mm	305 mm
BCS467 60x30 RGB 15W L914	744 mm	914 mm
BCS467 9 RGB 10W L609	439 mm	610 mm
BCS467 30x60 RGB L914	744 mm	914 mm
BCS467 15x30 RGB L914	744 mm	914 mm
BCS467 10x60 RGB L305	134 mm	305 mm
BCS467 30x60 RGB 10W L609	439 mm	610 mm
BCS467 10x60 RGB L609	439 mm	610 mm
BCS467 9 RGB 5W L305	134 mm	305 mm
BCS467 9 RGB 15W L914	744 mm	914 mm
BCS467 30x60 RGB L1219	1049 mm	1219 mm
BCS467 15x30 RGB 15W L914	744 mm	914 mm
BCS467 30x60 RGB L609	439 mm	610 mm
BCS467 60x30 RGB L1219	1049 mm	1219 mm
BCS467 10x60 RGB 15W L914	744 mm	914 mm
BCS467 60x30 RGB 10W L609	439 mm	610 mm
BCS467 9 RGB L305	134 mm	305 mm
BCS467 30x60 RGB L305	134 mm	305 mm
BCS467 10x60 RGB 5W L305	134 mm	305 mm
BCS467 60x30 RGB L609	439 mm	610 mm
BCS467 60x30 RGB 20W L1219	1049 mm	1219 mm
BCS467 15x30 RGB 20W L1219	1049 mm	1219 mm
BCS467 9 RGB L914	744 mm	914 mm
BCS467 9 RGB L609	439 mm	610 mm
BCS467 10x60 RGB L914	744 mm	914 mm
BCS467 10x60 RGB L1219	1049 mm	1219 mm
BCS467 30x60 RGB 20W L1219	1049 mm	1219 mm
BCS467 9 RGB L1219	1049 mm	1219 mm
BCS467 9 RGB 20W L1219	1049 mm	1219 mm
BCS467 10x60 RGB 10W L609	439 mm	610 mm
BCS467 30x60 RGB 15W L914	744 mm	914 mm
BCS467 10x60 RGB 20W L1219	1049 mm	1219 mm
BCS467 30x60 RGB 5W L305	134 mm	305 mm
BCS467 60x30 RGB 5W L305	134 mm	305 mm
BCS467 15x30 RGB L305	134 mm	305 mm
BCS467 15x30 RGB L1219	1049 mm	1219 mm

ColorGrazee QLX Powercore

Detaily o výrobku



Příslušenství

Ordercode 70275699



Ordercode 70276399



Ordercode 70277099



Ordercode 70278799



Příslušenství

Napájecí kabel, 1525 mm

Ordercode 910503704064,
910503704069



Napájecí kabel, 305 mm

Ordercode 61358999



Ordercode 61362699



Propojovací kabel

Ordercode 61364099



Propojovací kabel, 30.5 mm

Ordercode 61366499



Propojovací kabel, 152 mm

Ordercode 61368899



Ordercode 61370199



