



ColorGraz QLX Powercore – Υψηλής απόδοσης γραμμικό φωτιστικό **LED** εξωτερικών χώρων για φωτισμό ανάδειξης με φως **RGB**

ColorGraz QLX Powercore

Το ColorGraz QLX Powercore είναι ένα υψηλής απόδοσης γραμμικό φωτιστικό εξωτερικών χώρων μας που είναι σχεδιασμένο για να αναδεικνύει αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, από υφές επιφανειών και λεπτομέρειες καλουπιών έως αψιδωτές εισόδους και παράθυρα. Τα φωτιστικά Graze RGB προσφέρουν πλούσια, κορεσμένα χρώματα και εφέ εναλλαγής χρωμάτων. Πολλαπλά μήκη φωτιστικού, γωνίες δέσμης, επίπεδα απόδοσης και επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών φωτισμού προσώπων ή επιφανειών. Το περίβλημα χαμηλού προφίλ, τα καλώδια με συνδέσμους, το ομοιόμορφο εύρος τάσης τροφοδοσίας αλλά και η απευθείας λειτουργία από την τάση γραμμής κάνουν τα φωτιστικά Graze εύκολα στην εγκατάσταση και τη χρήση.

Οφέλη

- Κορυφαία ποιότητα φωτός, συνέπεια και ισχύς χάρη στις τεχνολογίες Color Kinetics Optibin και Chromasync
- Η τεχνολογία Powercore επιτρέπει απλή εγκατάσταση και μεγάλα μήκη εγκατάστασης
- Δυνατότητα σχεδίασης, υλοποίησης και εναλλαγής στατικών και δυναμικών εφέ φωτισμού μέσω των χειριστηρίων Color Kinetics

Χαρακτηριστικά

- Ευθύγραμμο φωτιστικό LED μεσαίας έντασης εξωτερικού χώρου με ισχύ συγκρίσιμη με τα προϊόντα πρώτης γενιάς, αλλά με χαμηλότερη ηλεκτρική κατανάλωση
- Σταθερή φωτεινή ισχύς και ποιότητα δέσμης χάρη στην τεχνολογία ολογραφικής διάχυσης
- Απαράμιλλος έλεγχος μέσω ρυθμιζόμενων καμπυλών ρύθμισης έντασης φωτισμού και ταχυτήτων μετάβασης
- Κορυφαία ταύτιση της εξόδου από φωτιστικό σε φωτιστικό χάρη στις τεχνολογίες Optibin και Chromasync

Εφαρμογή

- Φωτισμός εξωτερικών προσόψεων και κατασκευών
- Φωτισμός αρχιτεκτονικών λεπτομερειών μεσαίας κλίμακας
- Εφαρμογές φωτισμού πινακίδων και διάχυτου φωτισμού με προβολείς/ανάδειξης αναγλύφου (ανάλογα τη γωνία δέσμης)

Χαρακτηριστικά

Τύπος	BCS467
Πηγή φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα LED
Ισχύς (+/-10%)	15, 30, 45, 60 W
Γωνία δέσμης	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 ή 60 x 30°
Φωτεινή ροή	415, 830, 1245, 1660 lm (9°)
Διατήρηση φωτεινής ισχύος - L70F10	80.000 ώρες σε T
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-40 έως +50 °C
Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη
Τροφοδοσία ρεύματος/Μεταφορά δεδομένων	Data enabler Pro, ενσωματωμένη τεχνολογία δεδομένων και ισχύος για έξυπνα φωτιστικά LED με τη χρήση του Powercore

Τάση δικτύου	100-277 V / 50-60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Δυναμικός ροοστάτης (DMX)
Οπτικό σύστημα	Στενή, μεσαία ή ευρεία δέσμη, στρεφόμενη γωνία δέσμης
Στοιχείο οπτικού συστήματος	Οπτικό σύστημα με μικρο-φακό σε πολυανθρακικό κάλυμμα
Υλικό	Περιβλημά: διελασμένο αλουμίνιο Φακός: πολυανθρακικό
Χρώμα	Γκρι
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα με 3 πόλους
Εγκατάσταση	Ασφαλιζόμενες αρθρώσεις πολλαπλών θέσεων, σταθερής ροπής

Versions



ColorGrazе QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 609 mm)



Svítidlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 914 mm)

ColorGrazе QLX Powercore

Versions



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 1219
mm)

Λεπτομέρειες για το προϊόν

