



Graze QLX Powercore – monikerroksisten rakennuksien keskivoimakkaaseen valaistukseen

ColorGraze QLX Powercore

Ohjattava Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Hyödyt

- Ensiluokkainen valon laatu, valovirta ja valon väri kaikissa valaisimissa Philips Color Kinetics Optibin- ja Chromasync -tekniikoiden ansiosta
- Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen
- Staattisia ja dynaamisia valaistusefektejä voidaan suunnitella, näyttää ja muuttaa Philips Color Kinetics -ohjainten avulla

Ominaisuudet

- Keskivoimakas ulkotiloihin sopiva lineaarinen ledivalaisin, jolla on edeltävää versiota vastaava valontuotto, mutta alhaisempi tehonkulutus
- Tasainen valovirta ja valon laatu holografisen hajontatekniikan ansiosta
- Säädetävät hämmennysjaksot ja siirtymänopeudet mahdollistavat valaistuksen hallinnan ennennäkemättömällä tavalla
- Ensiluokkainen valon laatu, valovirta ja valon väri kaikissa valaisimissa Optibin- ja Chromasync-tekniikoiden ansiosta

Käyttökohteet

- Julkisivujen ja rakenteiden valaistus
- Keskikokoisten arkkitehtonisten yksityiskohtien valaistus
- Sopii kyltteihin, valonheitinvalaistukseen ja seinänpesutehosteiden luomiseen (keilakulmasta riippuen)

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCS467
Valonlähde	Sisäänrakennettu ledimoduuli
Teho (+/-10 %)	15, 30, 45, 60 W
Keilakulma	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 tai 60 x 30°
Valovirta	415, 830, 1 245, 1 660 lm (9°)
Järjestelmän käyttöikä	80 000 tuntia, kun T
L70L10	
Käyttölämpötila	-40...+50 °C
Virtalähde	Integroitu
Virta-/datalähde	Data Enabler Pro; integroitu data-/virtalähde älykkäille ledivalaisimille, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa

Jännite	100-277 V / 50-60 Hz
Himmennys	Dynaaminen (DMX) himmennin
Optiikka	Kapea, keskileveä, leveä tai pyörähdysymetrinen valonjako
Optinen elementti	Mikrolinssi-optiikka polykarbonaattikannen alla
Materiaali	Runko: puristettua alumiinia Linssi: polykarbonaattia
Väri	Harmaa
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Asennus	Voidaan asettaa useaan eri asentoon, vakiomomentti, lukitussaranat

Versions



ColorGrazе QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 305 mm)



ColorGrazе QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 609 mm)



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 914 mm)



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 1219
mm)

ColorGrazе QLX Powercore

Tuotetiedot

