



Graze QLX Powercore – többemeletes homlokzatok és felületek közepes fényerősségű megvilágítása

ColorGraze QLX Powercore

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Előnyök

- Kiváló fényminőség, konzisztencia és teljesítmény a Philips Color Kinetics Optibin és Chromasync technológiák alkalmazásával
- Egyszerű felszerelhetőség és hosszú üzemeltetés a Powercore technológia révén
- A Philips Color Kinetics szabályzók segítségével statikus és dinamikus megvilágítási effektek tervezhetők, jeleníthetők meg és módosíthatók

Szolgáltatások

- Közepes fényerősségű, külső felhasználásra alkalmas lineáris LED-es lámpatest az első generációs termékekével összevethető teljesítménnyel, de kisebb fogyasztás mellett
- Konzisztens fénykibocsátás és kiváló minőségű fénysugár a holografikus diffúzortechnológiának köszönhetően
- Páratlan kezelhetőség állítható fényerő-szabályozási görbékkel és átmeneti sebességekkel
- A lámpatestek fényáramának remek egymáshoz igazíthatósága az Optibin és Chromasync technológiák alkalmazásával

Alkalmazás

- Külső homlokzatok és szerkezetek megvilágítása
- Mérsékelt méretű építészeti részletek megvilágítása
- Jelzések és táblák, valamint fényár- és sűrűfényes világítási alkalmazások (a sugárzási szögtől függően)

termékjellemzők

Típus	BCS467
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (+/-10%)	15, 30, 45, 60 W
Sugárzási szög	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 vagy 60 x 30°
Fényáram	415, 830, 1245, 1660 lm (9°)
Fényáram-megmaradás	80 000 óra T
– L70F10	
Működési hőmérséklet-tartomány	–40 °C és +50 °C között
Vezérlő	Integrált
Táp- és adatellátás	Data Enabler Pro; integrált adat- és tápellátás a Powercore megoldást használó intelligens LED-es világítótestekhez

Hálózati feszültség	100–277 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Dinamikus (DMX) fényerő-szabályozó
Optika	Keskeny, közepes vagy széles, forgásszimmetrikus sugárzási szög
Optikai elem	Mikrolencsés optika polikarbonát burkolattal
Anyag	Tokozás: alumínium, extrudált Lencse: polikarbonát
Szín	Szürke
Csatlakozás	Gyorscsatlakozó 3 pólussal
Felszerelés	Többállású, állandó forgatónyomatékú zárószanérok

Versions



ColorGrazе QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 305 mm)



ColorGrazе QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 609 mm)

ColorGrazе QLX Powercore

Versions



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 914 mm)



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 1219
mm)

Termék részletei

