



Graze QLX Powercore – belysning av fasader og overflater over flere etasjer med medium intensitet

ColorGraze QLX Powercore

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Fordeler

- Enestående lyskvalitet, samsvar og effekt takket være Philips Color Kinetics Optibin- og Chromasync-teknologi
- Enkel installering og lang produktlevetid med Powercore-teknologi
- Statistiske og dynamiske belysningseffekter kan designes, vises og endres med Philips Color Kinetics-kontrollere

Funksjoner

- Værbestandig LED-armatur med medium intensitet med effekt sammenlignbar med førstegenerasjonsprodukt med lavere strømforbruk
- Konsekvent effekt og stråleeffekt takket være holografisk diffusjonsteknologi
- Uovertruffen kontroll med justerbare dimmekurver og overgangshastigheter
- Enestående effektutjevning fra armatur til armatur takket være Optibin- og Chromasync-teknologi

ColorGrazе QLX Powercore

Søknad

- Belysning av fasader og strukturer utendørs
- Belysning av moderate arkitektoniske detaljer
- Bruksområder for skiltbelysning og flom- og streifbelysning (avhengig av strålevinkel)

spesifikasjoner

Type	BCS467
Lyskilde	LED-modul for innbygging
Effekt (+/-10 %)	15, 30, 45, 60 W
Spredningsvinkel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 eller 60 x 30°
Lumen	415, 830, 1245, 1660 lm (9°)
Vedlikehold av lumeneffekt – L70F10	80 000 timer ved T
Driftstemperatur	-40 til +50 °C
Driver	Integrert
Strøm-/dataforsyning	Pro data-aktivator; integrert data- og strøm for intelligente LED-belysningsarmaturer ved bruk av Powercore

Nettspenning	100-277 V / 50-60 Hz
Dimming	Dynamisk (DMX) dimmer
Optikk	Smalstrålet, mediumstrålet eller bredstrålet, roterende
Optisk element	Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel
Materialer	Hus: aluminium, ekstrudert Linse: Polykarbonat
Farge	Grå
Tilkobling	Skyvekontakt med 3 poler
Montering	Kan monteres i flere posisjoner, låsbare friksjonshengsler

Versions



ColorGrazе QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 305 mm)



ColorGrazе QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 609 mm)



Svitídlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 914 mm)



Svitídlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 1219
mm)

ColorGrazе QLX Powercore

Produkt detaljer

