



Graze QLX Powercore — oświetlenie średniej mocy do wielopiętrowych fasad i powierzchni

ColorGraze QLX Powercore

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany i ograniczonym zużyciu energii. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze QLX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 10 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Korzyści

- Najwyższa jakość, jednorodność i moc światła dzięki technologiom Optibin i Chromasync firmy Philips Color Kinetics
- Łatwy montaż i długie ciągi opraw dzięki technologii Powercore
- Za pomocą sterowników Philips Color Kinetics można projektować, wyświetlać i zmieniać statyczne oraz dynamiczne efekty świetlne

Cechy

- Oprawa LED o średniej mocy świecenia do montażu na zewnątrz; strumień świetlny porównywalny z produktami pierwszej generacji, jednak przy niższym zużyciu energii
- Jednorodny strumień świetlny i wysoka jakość wiązki dzięki technologii rozpraszania holograficznego
- Bezkonkurencyjne możliwości sterowania dzięki regulowanym krzywym przyciemniania i prędkościom przejść
- Identyczny strumień światła z każdej oprawy dzięki technologiom Optibin i Chromasync

Zastosowanie

- Oświetlenie zewnętrznych fasad i konstrukcji
- Oświetlenie średniej wielkości detali architektonicznych
- Instalacje oświetlenia sztydów oraz projektorowego/do równomiernego oświetlania ścian (zależnie od kąta rozsyłu wiązki światła)

Specyfikacje

Typ	BCS467
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Pobór mocy (+/-10%)	15, 30, 45, 60 W
Kąt rozsyłu światła	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 lub 60 x 30°
Strumień świetlny	415, 830, 1245, 1660 lm (9°)
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego (w lumenach) — L70F10	80 000 godzin przy T
Zakres temperatur pracy	od -40 do +50 °C
Kąt rozsyłu	Zintegrowane
Zasilacz/przełącznik danych	Data Enabler Pro: zintegrowany zasilacz i przełącznik danych do inteligentnych opraw oświetleniowych LED z rodziny Powercore

Napięcie sieciowe	100-277 V / 50-60 Hz
Przyciemnianie	Przyciemniacz do dynamicznego sterowania światłem (DMX)
Optyka	Wiązka wąska, średnia lub szeroka, obrotowy regulator wiązki
Element optyczny	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Materiał	Korpus: wytłoczka z aluminium Soczewki: poliwęglan
Kolor	Szary
Złączka	Szybkozłączka z 3 biegunami
Instalacja	Możliwość mocowania w wielu pozycjach, przeguby z ustaloną blokadą momentu obrotowego

Wersje



ColorGraz e QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 305 mm)



ColorGraz e QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 609 mm)

ColorGrazе QLX Powercore

Wersje



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 914 mm)



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 1219
mm)

Więcej o produkcie

