



Graze QLX Powercore – medelintensiv belysning av fasader och ytor med flera våningar

ColorGraze QLX Powercore

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som kan hantera att belysa flera våningar med minimalt avstånd från väggen och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/slutanvändare har behov av en kontrollerbar produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära avstånd från väggen. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Fördelar

- Överlägsen ljusqualität med samma ljusmängd och ljusfärg i varje armatur
- Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid
- Statiska och dynamiska belysningseffekter kan utformas, köras och ändras med Philips Color Kinetics styrenheter

Funktioner

- Linjär LED-armatur för fasader med medelintensiv ljusstyrka som är jämförbar med den första generationen produkter med lägre energiförbrukning
- Jämnt ljusflöde och jämn ljusqualität tack vare holografisk spridningsteknik
- Enastående kontroll med justerbara ljusregleringskurvor och övergångshastigheter
- Överlägset ljusflöde passar från armatur till armatur tack vare Optibin- och Chromasync-tekniker

ColorGrazе QLX Powercore

Användning

- Belysning av fasader och strukturer
- Belysning av medelstora arkitektoniska detaljer
- Skylt- och fasad-/wash-belysning (beroende på spridningsvinkel)

specifikationer

Armatur	BCS467
Ljuskälla	Inbyggd LED-modul
Effekt (+/-10 %)	15, 30, 45, 60 W
Spridningsvinkel	9, 10 × 60, 15 × 30, 30 × 60 eller 60 × 30°
Ljusflöde	415, 830, 1 245, 1 660 lm (9°)
Systemlivslängd– L70F10	80 000 timmar vid T
Temperaturintervall vid drift	–40 till +50 °C
Driver	Inbyggd

Nätspänning	100–277 V/50–60 Hz
Ljusreglering	230 V-dimmer
Optik	Smal, medium eller bred spridning, rotationssymmetrisk ljusdistribution
Optisk enhet	Mikrolinsoptik av polykarbonat
Material	Armaturhus: aluminium, strängsprutad Lins: polykarbonat
Färg	Grå
Anslutning	3-polig push-in-anslutning
Installation	Montage i flera lägen, gångjärn med fasta låslägen

Versions



ColorGrazе QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 305 mm)



ColorGrazе QLX Powercore
BCS467 architectural lighting
fixture (RGB, 609 mm)



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 914 mm)



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGrazе QLX
Powercore BCS467 (RGB, 1219
mm)

Produktinformation

