



Graze EC Powercore: iluminación de bovedillas, hornacinas y detalles exteriores

ColorGraze EC Powercore

Algunos detalles arquitectónicos exteriores requieren que el volumen se llene con una luz de bordes difuminados. En Graze EC Powercore se aúna este tipo de flujo con el reconocido y duradero diseño de la gama de productos Graze Powercore, y con bajo consumo de energía.

Beneficios

- Calidad de luz, homogeneidad y alto flujo gracias a las tecnologías Optibin y Chromasync de Philips Color Kinetics
- La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto
- Los efectos de iluminación estática y dinámica se puede diseñar, mostrar y cambiar mediante controladores Philips Color Kinetics

Características

- Flujo luminoso de bordes difuminados para aplicaciones de relleno de volumen con lente con difusor
- De bajo consumo de energía, es perfecta para usos en exteriores cuyas exigencias no sean muy elevadas
- Control sin precedentes mediante curvas de regulación y velocidades de transición totalmente personalizables
- Excelente flujo de luz, igual en todas las luminarias gracias a las tecnologías Optibin y Chromasync

ColorGraze EC Powercore

Aplicaciones

- Iluminación de bovedillas exteriores
- Iluminación de detalles exteriores (pórticos para vehículos, porteluces, balaustradas, etc.)

Especificaciones

Tipo	BCS468
Lámpara	Módulo LED integrado
Potencia (+/-10%)	10, 20, 30, 40 W (depende de la configuración)
Ángulo del haz	90°
Flujo luminoso	241, 482, 723, 964 lm (depende de la configuración)
Mantenimiento de flujo luminoso: L70F10	80.000 horas a T
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-40 a +50 °C
Driver	Integrado

Suministro de alimentación/datos	Data Enabler Pro; alimentación y datos integrados para luminarias LED inteligentes mediante Powercore
Tensión de red	100-277 V / 50-60 Hz
Regulación	Regulador dinámico (DMX)
Óptica	Haz ancho, ángulo de haz rotacional
Elemento óptico	Óptica de microlentes y cierre de policarbonato
Material	Carcasa: aluminio, extruido Lente: policarbonato
Color	Gris
Conexión	Conectores push-in con 3 polos
Instalación	Multiposición, par de torsión constante, bisagras de cierre

Versions

	Luminaria de iluminación arquitectónica ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 305 mm)		ColorGraze EC Powercore BCS468 architectural lighting fixture (RGB, 609 mm)
	Svitídló pro architektonické osvětlení ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 914 mm)		Svitídló pro architektonické osvětlení ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 1219 mm)

ColorGraze EC Powercore

Detalles del producto

Conector macho



Conexión hembra



Vista lateral de las cuatro longitudes en familia



ColorGraze EC Powercore 4ft ALT 1 Detail Shot

