



Graze EC Powercore – arkkitehtonisten yksityiskohtien valaistukseen

ColorGraze EC Powercore

Graze EC Powercore -valaisimessa alhainen tehonkulutus yhdistyy Graze Powercore -tuoteperheen testattuun, kestävään muotoiluun. Valaisin tuottaa pehmeäreunaista valoa, joka sopii erityisesti arkkitehtonisten yksityiskohtien valaisemiseen.

Hyödyt

- Ensiluokkainen valon laatu, tasaisuus ja valovirta Philips Color Kinetics Optibin- ja Chromasync -tekniikoiden ansiosta
- Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen
- Staattisia ja dynaamisia valaistusefektejä voidaan suunnitella, näyttää ja muuttaa Philips Color Kinetics -ohjainten avulla

Ominaisuudet

- Valoa hajauttava suojalasi saa aikaan pehmeäreunaisen valovirran
- Alhainen tehonkulutus
- Säädetävät himmennysjaksot ja siirtymänopeudet mahdollistavat valaistuksen hallinnan ennennäkemättömällä tavalla
- Ensiluokkainen valontuotto kaikissa valaisimissa Optibin- ja Chromasync-tekniikoiden ansiosta

Käyttökohteet

- Rakennuksien syvennysten ja muiden kapeiden kohtien valaistus
- Arkkitehtonisten yksityiskohtien valaistus (portit, karmit, kaiteet jne.)

ColorGraze EC Powercore

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCS468
Valonlähde	Sisäänrakennettu ledimoduuli
Teho (+/-10 %)	10, 20, 30, 40 W kokoonpanon mukaan
Keilakulma	90°
Valovirta	241, 482, 723, 964 lm kokoonpanon mukaan
Valovirran pysyvyys – L70F10	80 000 tuntia, kun T
Käyttölämpötila	-40...+50 °C
Virtalähde	Integroitu
Virta-/datalähde	Data Enabler Pro; integroitu data-/virtalähde älykkäille ledivalaisimille, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa

Jännite	100-277 V / 50-60 Hz
Himmennys	Dynaaminen (DMX) himmennin
Optiikka	Leveä valokeila, pyörivä keilakulma
Optinen elementti	Mikrolinssioptiikka polykarbonaattikannen alla
Materiaali	Runko: puristettua alumiinia Linssi: polykarbonaattia
Väri	Harmaa
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Asennus	Voidaan asettaa useaan eri asentoon, vakiomomentti, lukitussaranat

Versions



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGraze EC
Powercore BCS468 (RGB, 305 mm)



ColorGraze EC Powercore BCS468
architectural lighting fixture (RGB,
609 mm)



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGraze EC
Powercore BCS468 (RGB, 914 mm)



Svitidlo pro architektonické
osvětlení ColorGraze EC
Powercore BCS468 (RGB, 1219
mm)

Tuotetiedot



Graze MX QLX EC Connection In
Detail photo



Graze MX QLX EC Powercore
Connection Out Detail photo

ColorGrazec EC Powercore

Tuotetiedot

OPDP_BCS468i_0005-Detail
photo



ColorGrazec EC Powercore 4ft ALT 1
Detail Shot

