



Graze EC Powercore – belysning utomhus av alkover, nischer och detaljer

ColorGraze EC Powercore

Vissa arkitektoniska detaljer utomhus kräver ljus med mjuka kanter för att få volymkänsla. Graze EC Powercore kombinerar ett sådant ljusflöde med den beprövade, hållbara designen från produktfamiljen Graze Powercore och en låg energiförbrukning.

Fördelar

- Överlägsen ljuskvalitet och jämnhet i belysning och flöde tack vare Philips Color Kinetics Optibin- och Chromasync-tekniker
- Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid
- Statiska och dynamiska belysningseffekter kan utformas, visas och ändras med Philips Color Kinetics styrenheter

Funktioner

- Ljusflöde med mjuka kanter för ökad volymkänsla tack vare ljusspridande täcklins
- Låg energiförbrukning är perfekt för mindre krävande användningsområden utomhus
- Enastående kontroll med justerbara ljusregleringskurvor och övergångshastigheter
- Överlägset ljusflöde passar från armatur till armatur tack vare Optibin- och Chromasync-tekniker

Användning

- Belysning av alkover utomhus
- Belysning av detaljer utomhus (halvtak, fönsterposter, balustrader m.m.)


ColorGraze EC Powercore

specifikationer


Armatur	BCS468
Ljuskälla	Inbyggd LED-modul
Effekt (+/-10 %)	10, 20, 30, 40 W beroende på konfigurationen
Spridningsvinkel	90°
Ljusflöde	241, 482, 723, 964 lm beroende på konfigurationen
Bibehållet ljusflöde – L70F10	80 000 timmar vid T
Temperaturintervall vid drift	–40 till +50 °C
Driver	Inbyggd
Effekt/dataförsörjning	Dataenhet PRO: integrerad data- och strömanslutning för intelligenta LED-armaturer med Powercore

Nätspänning	100–277 V/50–60 Hz
Ljusreglering	Dynamisk (DMX) dimmer
Optik	Bred spridning, roterande spridningsvinkel
Optik	Mikrolinsoptik av polykarbonat
Material	Armaturhus: aluminium, strängsprutat Lins: polykarbonat
Färg	Grå
Anslutning	Tryckanslutning med 3 stift
Installation	Montage i flera lägen, gångjärn med fasta låslägen

Versions



Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 305 mm)



Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 609 mm)



Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 914 mm)



ColorGraze EC Powercore BCS468 architectural lighting fixture (RGB, 1219 mm)

Produktinformation



Graze MX QLX EC Connection In Detail photo



Graze MX QLX EC Powercore Connection Out Detail photo

ColorGrazec EC Powercore

Produktinformation

OPDP_BCS468i_0005-Detail
photo



ColorGrazec EC Powercore 4ft ALT 1
Detail Shot

