




eW Cove MX Powercore – lineært LED-armatur med maksimalt lysudbytte til almen belysning samt lysrende- og effektbelysning

eW Cove MX Powercore

Det fremragende lysudbytte, den brede spredningsvinkel og udvalget af farvetemperaturer, gør det muligt at bruge eW Cove MX Powercore både til effektbelysning og indirekte almen belysning. Derudover til alle former for væg- og loftsbelysning. eW Cove MX Powercore har mindst samme ydeevne som tilsvarende lineære lysrender med lysstofbelysning og udmærker sig samtidig ved lavere installations-, energi- og vedligeholdelsesomkostninger. Der er med andre ord tale om en miljøvenlig og energibesparende belysningsløsning, uden at man er gået på kompromis med hverken lyskvaliteten eller lysmængden. Integreret Powercore-teknologi sikrer strømtilførsel direkte fra netspænding og eliminerer dermed behovet for ekstern strømforsyning.

Fordele

- Maksimalt lysudbytte
- Mange forskellige design- og anvendelsesmuligheder
- Monteringsvenlig og omkostningsbesparende løsning med lang levetid

Funktioner

- Lysudbytte med fast hvidt eller farvet lys på op til 2000 lumen pr. armatur og effektivitet på op til 53,1 lm/W
- Fås i fire forskellige farvetemperaturer fra varm (2700 K) til kølig (4000 K) og fire faste farver (rød, grøn, blå og ravfarvet)
- Ende-til-ende-låsestrømsstik, som kan drejes 180°. Rotation i 10° intervaller gennem 170° sikrer præcis tilretning og farveblanding
- Mulighed for jævn dæmpning med mange ELV-lysdæmpere; perfekt dæmpning garanteret fra 0 til 100 % med Precision Dimming version
- Version på 1200 mm for en mere alsidig specifikation og nemmere installation; udskiftelig med 300 mm version

Anvendelsesområder

- Effektbelysning
- Indirekte almen belysning

Specifikationer

Type	BCX416
Lyskilde	Integreret LED-modul
Effekt (maks. ved fuldt lysudbytte, stationær tilstand)	12.5 W/300 mm
lysudbytte, stationær tilstand)	50 W/1200 mm
Spredningsvinkel	120 x 120 grader (bred stråle-WB) eller 50 x 70 grader (mellemstor stråle-MB)
Lysstrøm	300 mm version: 2700 K: 527 lm (bred stråle)/384 lm (medium stråle) 3000 K: 534 lm (bred stråle)/446 lm (medium stråle) 3500 K: 576 lm (bred stråle)/476 lm (medium stråle) 4000 K: 632 lm (bred stråle)/518 lm (medium stråle) 1200 mm version: 2700 K: 1590 lm 3000 K: 1722 lm 3500 K: 1894 lm 4000 K: 1970 lm
Armaturvirkningsgrad	2700 K: 43.9 lm/W (bred stråle)/34.9 lm/W (mellemstor stråle) 3000 K: 45.3 lm/W (bred stråle)/36.9 lm/W (mellemstor stråle) 3500 K: 48.4 lm/W (bred stråle)/40 lm/W (mellemstor stråle) 4000 K: 53.1 lm/W (bred stråle)/43.5 lm/W (mellemstor stråle)

Korreleret farvetemperatur	300 mm version: 2700, 3000, 3500 eller 4000 K 1200 mm version: 2700, 3000, 3500, 4000 K
Bevarelse af lumen udbytte – L70F50	37.000 timer
Driftstemperaturområde	-20 til +50 °C
Netspænding	100/120/208/220-240 V AC/50-60 Hz
Dæmpning	Kompatibel med mange kommercielt tilgængelige ELV-lysdæmpere
Optik	Bred stråle eller mellemstor stråle
Materiale	Armaturhus: Trykstøbt aluminium Linse: Polykarbonat Optikafskærmning: Polykarbonat, diffust
Farve	Hvid
Tilslutning	Integrerede han-/hunstik
Installation	Overflademonteret eller skinnemonteret
Tilbehør	Monteringsskinne, forsyningskabel og forbindelseskabler

Specifikationer

Type	BCX416
Lyskilde	Højeffektive LED'er
Watt (maks. ved fuldt lysudbytte, stationær tilstand)	13 W: 300 mm
Spredningsvinkel	120 x 120 grader (bred stråle) eller 50 x 70 grader (mellemstor stråle)

Lysstrøm	300 mm versionen: - 2700 K: 470 lm (bred stråle)/330 lm (mellemstor stråle) - 3000 K: 560 lm (bred stråle)/380 lm (mellemstor stråle) - 3500 K: 540 lm (bred stråle)/390 lm (mellemstor stråle) - 4000 K: 610 lm (bred stråle)/420 lm (mellemstor stråle) - 1200 mm versionen: - 2700 K: 1880 lm (bred stråle)/1320 lm (mellemstor stråle) - 3000 K: 2240 lm (bred stråle)/1520 lm (mellemstor stråle) - 3500 K: 2160 lm (bred stråle)/1560 lm (mellemstor stråle) - 4000 K: 2440 lm (bred stråle)/1680 lm (mellemstor stråle)
----------	---

eW Cove MX Powercore

Armaturvirkningsgrad	2700 K: 36 lm/W (bred stråle)/25 lm/W (mellemstor stråle)
	3000 K: 43 lm/W (bred stråle)/29 lm/W (mellemstor stråle)
	3500 K: 42 lm/W (bred stråle)/30 lm/W (mellemstor stråle)
	4000 K: 47 lm/W (bred stråle)/32 lm/W (mellemstor stråle)
Korreleret	300 mm version: 2700, 3000, 3500 eller 4000 K
farvetemperatur	1200 mm version: 2700, 3000, 3500, 4000 K
Farvegengivelsesindeks	+80
Bevarelse af lumen udbytte – L70F50	50.000 timer for L70 ved 25 grader
Driftstemperaturområde	-20 til +50 °C
e	

Netspænding	100/120/208/220-240 V AC/50-60 Hz
Dæmpning	Digital via Data Enabler
Materiale	Armaturhus: Trykstøbt aluminium
	Linse: Polykarbonat
Farve	Hvid
Tilslutning	Integrerede han-/hunstik
Installation	Overflademonteret eller skinnemonteret
Tilbehør	Monteringsskinne, forsyningskabel og forbindelseskabler

Versions



eW Cove MX Powercore
BCX416/421, délka 300 mm



eW Cove MX Powercore BCX416,
délka 1200 mm

Oplysninger om produktet



Tilslutning mellem produkter



Rotationsmekanisme



Skab kontinuerlige linjer af lys



eW Cove MX Powercore BCX416
overflademonteret LED-armatur
med hovedkabel

