



Premium-luokan sisäkäyttöön tarkoitettu suora nurkkavalaisin ja korostusvalaisin, joka tuottaa yhden värilämpötilan valkoista valoa

eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore on Color Kinetics -sarjan suuritehoisin kiinteän valkoista valoa tuottava suora nurkkavalaisin. eW Cove MX Powercore -valaisimia voidaan käyttää korostusvalaistukseen ja epäsuoraan yleisvalaistukseen sekä useisiin seinä- ja katonurkkaratkaisuihin. eW Cove MX Powercore täyttää tai ylittää vastaavien lineaaristen loisteputkivalojen tehon sekä vähentää asennus-, energia- ja huoltokustannuksia. eW Cove MX Powercore tarjoaa ympäristötietoisille ostajille vihreän, energiatehokkaan valaistusratkaisun valon laadusta tai määrästä tinkimättä.

Hyödyt

- Maksimaalinen valovirta
- Useita vaihtoehtoja joustavaan muotoiluun ja sovellukseen
- Kustannustehokas, helppo asentaa, pitkä käyttöikä

eW Cove MX Powercore

Valaisimen tehokkuus	2 700 K: 36 lm/W (leveä valokeila) / 25 lm/W (keskileveä valokeila) 3 000 K: 43 lm/W (leveä valokeila) / 29 lm/W (keskileveä valokeila) 3 500 K: 42 lm/W (leveä valokeila) / 30 lm/W (keskileveä valokeila) 4 000 K: 47 lm/W (leveä valokeila) / 32 lm/W (keskileveä valokeila)
Väriämpötila	2 700, 3 000, 3 500 ja 4 000 K
Värintoistoindeksi	> 80 Ra
Valovirran pysyvyys - L70F50	50 000 h 25 °C:ssa

Käyttölämpötila	-20...+50 °C
Jännite	100/120/208/220-240 V AC, 50-60 Hz
Himmennys	Digitaalisesti Data Enablerin avulla
Materiaali	Runko: painevalettua alumiinia Linssi: polykarbonaattia
Väri	Valkoinen
Liitäntä	Integroidut uros-/naarasliittimet
Asennus	Pinta- tai kiskoasennus
Lisävarusteet	Kiinnityskisko, liitosjohto ja välijohtot

Versions



eW Cove MX Powercore
BCX416/421, délka 300 mm



eW Cove MX Powercore BCX416,
délka 1200 mm

Tuotetiedot



Tuotteiden välinen liitäntä



Kääntömekanismi



Valaisinten avulla voidaan luoda
jatkuvia valojojoja



Pinta-asennettava eW Cove MX
Powercore BCX416 -ledivalaisin
liitosjohdolla

