




eW Cove MX Powercore – maximális teljesítményű LED-es vonalfényforrás boltozatvilágítási, illetve általános és kiemelő világítási célokra

eW Cove MX Powercore

Kiváló fényáramával, széles sugárzási szögével, illetve többféle színhőmérséklettel az eW Cove MX Powercore kiemelő és általános világítási célokra, illetve fali és mennyezeti boltozatok teljes skálájának megvilágítására alkalmas. Ez a lámpatest a hasonló boltozatvilágítási fénycsöves megoldásokhoz képest azonos vagy nagyobb fénytelsítményt nyújt, ugyanakkor kisebbek a felszerelési, a karbantartási és az energiaköltségei. Az eW Cove MX Powercore a környezettudatos vásárlók számára a minőség vagy a fény mennyisége szempontjából tett engedmények nélkül jelent környezetbarát, energiatakarékos világítási megoldást. Az integrált Powercore technológiával ez a megoldás hálózati tápfeszültségről működtetve is gyorsan, nagy hatásfokkal és pontosan tudja szabályozni a kimeneti teljesítményt, így nincs szükség külső tápegységre. A szabványos kábelezés alkalmazása jelentősen leegyszerűsíti a felszerelést, és elősegíti a rendszer összköltségének csökkentését.

Előnyök

- Maximális fényáram
- Többféle lehetőség a rugalmas tervezéshez és alkalmazáshoz
- Költséghatékonyság, könnyű felszerelhetőség és hosszú élettartam

Szolgáltatások

- Fehér vagy egyszínű esetén akár 2000 lm/méter, azaz akár 53,1 lm/W fényhasznosítás
- Négy, a melegtől (2700 K) a hidegig (4000 K) terjedő színhőmérséklettel, illetve négy egyszínű (piros, zöld, kék és sárga) változatban is elérhető
- Az összekötőkábelek képesek 180°-os fordulatokra; a 170°-os, 10°-os lépéseken keresztüli elforgathatóság pontos irányítást és színkeverést tesz lehetővé
- Fokozatos fényerő-szabályozási lehetőség számos ELV típusú fényerőszabályozóval
- 1200mm-es verzió a sokoldalú alkalmazáshoz és egyszerűbb szereléshez, csereszabatos a 300mm-es változatokkal

Alkalmazás

- Kiemelő jellegű világítás
- Indirekt általános világítás

termékjellemzők

Típus	BCX416
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (maximális, állandó állapotban)	12 W
Sugárzási szög	125 x 120° (széles sugárzási szög) vagy 50 x 70° (közepes sugárzási szög)
Fényáram	2700 K: 527 lm (széles sugárzási szög) vagy 384 lm (közepes sugárzási szög) 3000 K: 534 lm (széles sugárzási szög) vagy 446 lm (közepes sugárzási szög) 3500 K: 576 lm (széles sugárzási szög) vagy 476 lm (közepes sugárzási szög) 4000 K: 632 lm (széles sugárzási szög) vagy 518 lm (közepes sugárzási szög)
Lámpatest hatásfoka	2700 K: 43,9 lm/W (széles sugárzási szög) vagy 34,9 lm/W (közepes sugárzási szög) 3000 K: 45,3 lm/W (széles sugárzási szög) vagy 36,9 lm/W (közepes sugárzási szög) 3500 K: 48,4 lm/W (széles sugárzási szög) vagy 40,0 lm/W (közepes sugárzási szög) 4000 K: 53,1 lm/W (széles sugárzási szög) vagy 43,5 lm/W (közepes sugárzási szög)

Színhőmérséklet	300 mm-es verzió: 2200, 2700, 3000, 3500 vagy 4000 K 1200 mm-es verzió: 2700, 3000, 3500 vagy 4000 K
Színvisszaadási index	2700 K: 82 3000, 3500 K: 84 4000 K: 81
Fényáram-megmaradás – L70F50	37 000
Működési hőmérséklet-tartomány	–20°C-tól +50°C-ig
Hálózati feszültség	100/120/208/220 – 240 V AC, 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Számos kereskedelmi forgalomban kapható ELV fényerő-szabályozóval kompatibilis
Optika	Széles vagy közepes sugárzási szög
Anyag	Ház: öntött alumínium Lencse: polikarbonát Optikai bura: polikarbonát, diffúz
Szín	Fehér
Csatlakozás	Integrált csatlakozódugó/-aljzat
Felszerelés	Felületre szerelt vagy sínre szerelhető
Tartozékok	Rögzítősín, tápkábel és összekötőkábelek

termékjellemzők

Típus	BCX416
Fényforrás	High power LEDs

Teljesítmény (maximális, állandó állapotban)	13 W (300 mm)
--	---------------

eW Cove MX Powercore

Sugárzási szög	120 x 120° (széles sugárzási szög) vagy 50 x 70° (közepes sugárzási szög)
Fényáram	300 mm verzió – 2700 K: 470 lm (széles sugárzási szög) / 330 lm (közepes sugárzási szög) – 3000 K: 560 lm (széles sugárzási szög) / 380 lm (közepes sugárzási szög) – 3500 K: 540 lm (széles sugárzási szög) / 390 lm (közepes sugárzási szög) – 4000 K: 610 lm (széles sugárzási szög) / 420 lm (közepes sugárzási szög) 1200 mm verzió – 2700 K: 1880 lm (széles sugárzási szög) / 1320 lm (közepes sugárzási szög) – 3000 K: 2240 lm (széles sugárzási szög) / 1520 lm (közepes sugárzási szög) – 3500 K: 2160 lm (széles sugárzási szög) / 1560 lm (közepes sugárzási szög) – 4000 K: 2440 lm (széles sugárzási szög) / 1680 lm (közepes sugárzási szög)
Lámpatest hatásfoka	2700 K: 36 lm/W (széles sugárzási szög) / 25 lm/W (közepes sugárzási szög) 3000 K: 43 lm/W (széles sugárzási szög) / 29 lm/W (közepes sugárzási szög) 3500 K: 42 lm/W (széles sugárzási szög) / 30 lm/W (közepes sugárzási szög) 4000 K: 47 lm/W (széles sugárzási szög) / 32 lm/W (közepes sugárzási szög)

Színhőmérséklet	2700, 3000, 3500 vagy 4000 K
Színvisszaadási index	>80
Fényáram-megmaradás	50 000 – L70F50
Működési hőmérséklet-tartomány	–20°C-tól +50°C-ig
Hálózati feszültség	100/120/208/220 – 240 V AC, 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Digitális a Data Enabler megoldással
Anyag	Ház: öntött alumínium Lencse: polikarbonát
Szín	Fehér
Csatlakozás	Integrált csatlakozódugó/-aljzat
Felszerelés	Felületre szerelt vagy sínre szerelhető
Tartozékok	Rögzítősín, tápkábel és összekötőkábelek

Versions



eW Cove MX Powercore BCX416
felületre szerelt LED-es lámpatest
10, 40, 110 vagy 180°-os optikával,
meleg vagy semleges fehér
fényvel



eW Cove MX Powercore BCX416,
length 1200 mm

Termék részletei



IPDP_BCX410i_0011-Detail photo



IPDP_BCX410i_0031-Detail photo

