



eW Cove MX Powercore – İç mekan için tek sıcaklıkta beyaz ışığa sahip, yüksek kaliteli lineer kontur ve vurgulu aydınlatma armatürü

eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore, Color Kinetics'in düz beyaz lineer kontur ışıkları serisi içinde en yüksek ışık çıkışı sağlar. eW Cove MX Powercore vurgulu aydınlatma ve dolaylı genel aydınlatmanın yanı sıra çok çeşitli duvar ve tavan kontur aydınlatma uygulamaları için kullanılabilir. eW Cove MX Powercore kurulum, enerji ve bakım maliyetlerini düşürürken benzer lineer floresan şerit kontur ışıklarının performansını yakalar veya aşar. eW Cove MX Powercore, çevreye duyarlı tüketicilere ışık kalitesinden veya miktardan feragat etmeden çevre dostu, enerji verimli bir aydınlatma çözümü sunar.

Faydaları

- Maksimum ışık çıkışı
- Tasarım ve uygulama esnekliği için birden çok seçenek
- Uygun maliyetli, kurulumu kolay ve uzun ömürlü

Özellikler

- Entegre Powercore teknolojisi
- Sıcak 2700 K'dan soğuk 4000 K'ya dört renk sıcaklığında ve dört sabit renkte (kırmızı, yeşil, mavi ve sarı) sunulmaktadır.
- Metre başına 2000 lümen'e kadar sabit beyaz veya tek renk ışık çıkışı 59,4 lm/W'a kadar çıkabilen aydınlatma verimi
- Precision Dimming versiyonuyla %0 ile %100 arasında garantili mükemmel dim etme
- Hassas hedefleme ve renk karıştırma için 10°'lik artışlarla 170°'ye kadar dönüş

Uygulama

- Abajurlu aydınlatma
- Dolaylı genel aydınlatma

Şartlar

Tip	BCX416
Işık kaynağı	İntegral LED modülü
Güç (Tam çıkışta, sabit durumda maksimum)	12 W
Işın açısı	125 x 120° (geniş ışın veya 50 x 70° (orta genişlikte ışın)
Işıksal akış	2700 K: 527 lm (geniş ışın) / 384 lm (orta genişlikte ışın) 3000 K: 534 lm (geniş ışın) / 446 lm (orta genişlikte ışın) 3500 K: 576 lm (geniş ışın) / 476 lm (orta genişlikte ışın) 4000 K: 632 lm (geniş ışın) / 518 lm (orta genişlikte ışın)
Aydınlatma armatürünün verimi	2700 K: 43,9 lm/W (geniş ışın) / 34,9 lm/W (orta genişlikte ışın) 3000 K: 45,3 lm/W (geniş ışın) / 36,9 lm/W (orta genişlikte ışın) 3500 K: 48,4 lm/W (geniş ışın) / 40,0 lm/W (orta genişlikte ışın) 4000 K: 53,1 lm/W (geniş ışın) / 43,5 lm/W (orta genişlikte ışın)
İlişkili Renk Sıcaklığı	2700, 3000, 3500 veya 4000 K
Renksel Geriverim	2700 K: 82
İndeksi	3000, 3500 K: 84 4000 K: 81

Şartlar

Tip	BCX416
Işık kaynağı	High power LEDs
Güç (Tam çıkışta, sabit durumda maksimum)	13 W (300 mm)
Işın açısı	120 x 120° (geniş ışın) veya 50 x 70° (orta genişlikte ışın)
Işıksal akış	300 mm version - 2700 K: 470 lm (geniş ışın) / 330 lm (orta genişlikte ışın) - 3000 K: 560 lm (geniş ışın) / 380 lm (orta genişlikte ışın) - 3500 K: 540 lm (geniş ışın) / 390 lm (orta genişlikte ışın) - 4000 K: 610 lm (geniş ışın) / 420 lm (orta genişlikte ışın) 1200 mm version - 2700 K: 1880 lm (geniş ışın) / 1320 lm (orta genişlikte ışın) - 3000 K: 2240 lm (geniş ışın) / 1520 lm (orta genişlikte ışın) - 3500 K: 2160 lm (geniş ışın) / 1560 lm (orta genişlikte ışın) - 4000 K: 2440 lm (geniş ışın) / 1680 lm (orta genişlikte ışın)

Lümen çıkışının bakımı	25°C'de 50.000 saat
- L70	50°C'de 37.000 saat
Lümen çıkışının bakımı	25°C'de 90.000 saat
- L50	50°C'de 80.000 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	- 20 ila +50°C
Ana Şebeke voltajı	100/120/208/220 - 240 V AC / 50-60 Hz
Karartma	Piyasada bulunan birçok ELV karartıcı ile uyumlu
Optik sistem	Geniş ışın veya orta genişlikte ışın
Malzeme	Muhafaza: dökme kalıp alüminyum Lens: polikarbonat
Renk	Beyaz püskürtme yüzeyli kaplama
Bağlantı	İntegral erkek / dişi konnektörler
Kurulum	Yüzeye monte veya montaj raylı
Aksesuarlar	Montaj raylı, kılavuz kablo ve atlama kablosu

Aydınlatma armatürünün verimi	2700 K: 36 lm/W (geniş ışın) / 25 lm/W (orta genişlikte ışın) 3000 K: 43 lm/W (geniş ışın) / 29 lm/W (orta genişlikte ışın) 3500 K: 42 lm/W (geniş ışın) / 30 lm/W (orta genişlikte ışın) 4000 K: 47 lm/W (geniş ışın) / 32 lm/W (orta genişlikte ışın)
İlişkili Renk Sıcaklığı	2700, 3000, 3500 veya 4000 K
Renksel Geriverim	>80
İndeksi	
Lümen çıkışının bakımı	50.000 saat
- L70F50	
Çalışma sıcaklığı aralığı	- 20 ila +50°C
Ana Şebeke voltajı	100/120/208/220 - 240 V AC / 50-60 Hz
Karartma	Veri işleyicisi aracılığıyla dijital
Malzeme	Muhafaza: dökme kalıp alüminyum Lens: polikarbonat
Renk	Beyaz püskürtme yüzeyli kaplama
Bağlantı	İntegral erkek / dişi konnektörler

Kurulum	Yüzeye monte veya montaj raylı
---------	--------------------------------

Aksesuarlar	Montaj raylı, kılavuz kablo ve atlama kablosu
-------------	---

Versions



eW Cove MX Powercore
BCX416/421, - 200 mm



eW Cove MX Powercore BCX416 -
1200 mm

ÜRÜN BİLGİLERİ



Ürünler arası bağlantı



Döndürme mekanizması



Sıralı aydınlatma hatları kurma
imkanı



eW Cove MX Powercore BCX416
yüzeye monte LED armatür ve
lider kablosu



eW Cove MX 1200 mm versiyonu -
arkadan görünüm



eW Cove MX 1200 mm versiyonu -
300 mm versiyon ile değişebilir

