



eW Flex Compact – Nagy fényerejű fehér fényű LED füzér

eW Flex Compact

Az eW Flex Compact nagyméretű, külön-külön szabályozható, fehér fényű pontokból álló sokoldalúan használható LED füzér. A rugalmas kialakítás dinamikus fehér fény kialakítását teszi lehetővé szinte bármilyen belső vagy külső felületen, például falon, mennyezeten, padlón. Keskeny helyeken rejtett világításra is használható.

Előnyök

- A füzérek szinte bármilyen szerkezeten használhatók
- Páratlan rugalmasság a fénypontok számának és térközének megválasztását illetően
- A méretéhez képest nagyon intenzív fehér fénnel világít

Szolgáltatások

- Nappali fényben is látható – minden fénypont akár 24,8 kandela és 45.000 nit fénykibocsátásra képes (teljes intenzitás esetén)
- Többféle választható optika – alapkivitelben átlátszó lapos és áttetsző domború optikával; félopál lapos és félopál domború optikák külön rendelhetők
- Állítható rögzítés – a füzéreket közvetlenül a felületre is lehet szerelni. A külön megvásárolható szerelősínekkel egyszerűbb az egyenes szerelés. A felpattintható távköztartók mögé elrejtethők a fénypontok közötti kábelek és szerelőelemek, így átlátható és rendezett lesz a végeredmény. Egyes rögzítőelemmel lehet felszerelni a bonyolultabb elrendezéseket.
- Kültéren használható – teljes körű szigetelés garantálja az egyes pontok maximális élettartamát (IP66 védettségű)

Alkalmazás

- Kültéri rejtett világítás és kiemelő világítás

eW Flex Compact

termékjellemzők

Típus	BGC481
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (max)	1 W fénypontonként
Sugárzási szög	105° (átlátszó, lapos optika) vagy 165° (áttetsző, domború optika)
Fényáram	68 lm (átlátszó, lapos optika) 31 lm (áttetsző, domború optika)
A lámpatest hatásfoka	68 lm/W (átlátszó, lapos optika) 31 lm/W (áttetsző, domború optika)
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index	86
Fényáram-megmaradás	90 ezer óra 25 °C-on – L90

Működési hőmérséklet-tartomány	–40 és +50 °C között
Meghajtó	Integrált
Táp- és adatellátás	PDS-60ca 24 V, tápellátás bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt
Hálózati feszültség	220–240 V/50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	DMX512 vagy PCK Ethernet
Optikai bura	Átlátszó, lapos vagy áttetsző, domború optika
Anyag	Ház és optika: fröccsöntött polikarbonát
Szín	Fehér, fekete Külön választható: átlátszó zöld (RAL 6029)

Versions

