



Utendørs fleksible lysbånd med høyintensive lyspunkter i enkeltfarget hvitt lys.

eW Flex Compact

eW Flex Compact er en allsidig serie av store, individuelt styrte hvite LED. Det fleksible designet gjør at dynamiske punkter med hvitt lys kan monteres på nesten alle innvendige og utvendige overflater, inkludert vegger, tak, gulv og tredimensjonale skulpturer. eW Flex Compact kan også brukes til belysning av skilt og trange alkover.

Fordeler

- Fleksible lysbånd som passer til nesten all arkitektur
- Klart hvitt lys fra det mest kompakte armaturet på markedet

Funksjoner

- Synlig i dagslys – hver node produserer fullfarget lys på opptil 24,8 candela og 45 000 nit (per node)
- Flere linsealternativer – klare flate linser og delvis gjennomsiktige kuppellinser er standard. Halvmatte flate og kuppelformede linser kan fås som ekstrautstyr
- Fleksibel montering – trådrekkene kan monteres direkte på en overflate. Monteringsskinner (valgfritt) sikrer rette løp på linje. Avstandsstykker som klikkes på, skjuler kabling og monteringskruser mellom nodene for et rent utseende. Enkeltfester gir ankerpunkter for installasjoner med ujevn monteringsavstand eller komplekse geometrier.
- Kan brukes utendørs – helt tett for maksimal armaturlevetid og IP66-klassifisering til utendørsbruk

Søknad

- Åpen effektbelysning
- Belysning av utendørsnisjer og aksentbelysning

spesifikasjoner

Produktnavn	BGC481
Lyskilde	Integrert LED-modul
Effekt (maksimalt ved full effekt, stabil tilstand)	1 W per node
Spredningsvinkel	105° (klar, flat linse) eller 165° (delvis gjennomsiktig kuppellinse)
Lumen	68 lm (klar, flat linse) 31 lm (delvis gjennomsiktig kuppellinse)
Lysutbytte	68 lm/W (klar, flat linse) 31 lm/W (delvis gjennomsiktig kuppellinse)
Korreletert fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks	86
s	

Vedlikehold av lumeneffekt – L90	90 000 timer ved 25 °C
Driftstemperaturområde	–40 til +50 °C
Driver	Integrert
Strøm-/dataforsyning	PDS-60ca 24 V; forsyning for både innendørs og utendørs bruk
Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
Dimming	DMX512 eller PCK Ethernet
Glass	Klar, flat linse eller delvis gjennomsiktig kuppellinse
Materialer	Innfatning og linse: sprøytstøpt polykarbonat
Farge	Hvit, sort Tilbehør: klart, grønt (RAL6029)

Versions



