



eW Flex Compact – flexibelt och jämnt vitt ljus

eW Flex Compact

eW Flex Compact är ett mångsidigt band av stora, individuellt styrbara vita LED-noder. Flexibel konstruktion med dynamiska ljuspunkter med vitt ljus som kan installeras nästan var som helst; såväl inomhus som utomhus, på väggar, tak, golv och skulpturer. eW Flex Compact kan även användas som alkov- och skyltbelysning.

Fördelar

- Flexibel armatur för varierad användning
- Ööverträffad flexibilitet vid utformning av antal noder och avstånd
- Maximal prestanda i minimalistisk design

Funktioner

- Dagsljussynlig – varje nod ger ett ljusflöde med full färg med upp till 24,8 cd och 45 000 nit (per nod)
- Välj mellan flera olika linstyper – klara plana och genomskinliga kupade linser som standard, halvfrostade plana och kupade linser (tillval)
- Flexibel montering – banden kan monteras direkt på ytan. Monteringsskena (tillval) ger raka linjer. Avståndshållare som trycks fast döljer kablar och monteringsenheter mellan noderna och ger ett stilrent utseende. Montering med en nod ger fästpunkter för installationer med ojämna avstånd mellan noderna eller invecklad geometri
- För utomhusbruk – helt förseglad för längsta livslängd för armaturen och IP66-märkt för användning utomhus

Användning

- Direkt effektbelysning
- Alkov- och accentbelysning utomhus

eW Flex Compact

specifikationer

Armatur	BGC481
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt (högst vid fullt flöde, vid drift)	1 W per nod
Spridningsvinkel	105° (klar platt lins) eller 165° (genomsiktig kupad lins)
Ljusflöde	68 lm (klar platt lins) 31 lm (genomsiktig kupad lins)
Ljusutbyte	68 lm/W (klar platt lins) 31 lm/W (genomsiktig kupad lins)
Korrelerad färgtemperatur	4 000 K
Färgåtergivningindex	86

Bibehållet ljusflöde – L90	90 000 timmar vid 25 °C
Temperaturintervall vid drift	–40 till +50 °C
Driftdon	Inbyggd
Effekt/dataförsörjning	PDS-60ca 24 V: försörjning för inom- och utomhusbruk
Nätspänning	220–240 V/50–60 Hz
Dimning	DMX512 eller PCK Ethernet
Glas	Klar plan lins eller genomskinlig kupad lins
Material	Armaturhus och lins: injektionsgjuten polykarbonat
Färg	Vitt, svart Tillval: klar, grön (RAL6029)

Versions

