



eW Flex Compact – Dış mekan için tek sıcaklıkta beyaz ışığa sahip, yüksek yoğunluklu düğümlerden oluşan esnek kordonlar

eW Flex Compact

eW Flex Compact ayrı ayrı kontrol edilebilir 50 LED düğümünden oluşan, çok yönlü bir kordondur. Esnek formu sayesinde duvar, tavan, zemin, üç boyutlu heykeller ve set parçalarının dahil olduğu, neredeyse tüm iç ve dış mekan yüzeylerine dinamik beyaz ışık noktalarının kurulmasına olanak sağlar. eW Flex Compact ayrıca dar boşlukları ve tabelaları aydınlatılabilir ve bazı durumlarda video bile gösterebilir.

Faydaları

- Esnek parçalar hemen her türlü mimariye uygundur
- Düğüm sayısını ve aralığını özelleştirmede rakipsiz esneklik
- Olabilecek en küçük düğümde parlak beyaz ışık

Özellikler

- Gün ışığında görülebilir—Tam parlaklıkta, her düğüm 89,6 kandela ve 129.758 nit'e kadar ışık çıkışı üretir.
- Çoklu lens seçenekleri—Standart saydam düz, yarı saydam dome ve dar ışın lensleri. İsteğe bağlı yarı saydam düz, saydam dome, dar ışın, yarı buzlu düz ve yarı buzlu dome lensler mevcuttur.
- Ayarlanabilir montaj—Kordonlar, geleneksel asılı ışıklarda olduğu gibi bir yüzeye doğrudan monte edilebilir. Çeşitli uzunluklardaki sökülebilir kılavuz kablolar, kordonları güç/veri kaynaklarından uygun mesafelere yerleştirmenize izin verir. İsteğe bağlı montaj rayları, düz lineer koşumlar sağlar, geçmeli ara parçalar ise kabloları ve montaj donanımını gizler. Tek düğümlü montajlar, eşitsiz düğüm aralıkları veya karmaşık geometrilerle, dayanak noktaları olarak ayrı ayrı yerleştirilebilir.
- Dış mekan sınıfı—Maksimum düğüm ömrü için tamamen kapalı ve dış mekan uygulamaları için IP66 sınıfında.

Uygulama

- Direk görüş ve ekran uygulamaları

Şartlar

Tip	BGC481
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç (Tam çıkışta, sabit durumda maksimum)	Her düğüm için 1 W
Işın açısı	105° (şeffaf düz lens) ya da 165° (yarı şeffaf kubbe lens)
Işık akışı	68 lm (şeffaf düz lens) 31 lm (yarı saydam kubbe lens)
Aydınlatma armatürü verimi	68 lm/W (şeffaf düz lens) 31 lm/W (yarı saydam kubbe lens)
İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Renksel Geriverim	86
İndeksi	

Lümen çıkışının sürekliliği - L90	25°C'de 90.000 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C
Sürücü	Entegre
Güç / Veri beslemesi	PDS-60ca 24 V; iç ve dış mekan ekran uygulamaları için besleme
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Karartma	DMX512 ya da PCK Ethernet
Optik kapak	Şeffaf düz lens ya da yarı şeffaf kubbe lens
Malzeme	Muhafaza ve lens: enjeksiyon kalıplı polikarbonat
Renk	Beyaz, siyah İsteğe bağlı: şeffaf, yeşil (RAL6029)

Versions



