



eW Flex Micro – Fleksible trådrekker med små, høyintensive LED- noder

eW Flex Micro

eW Flex Micro er en allsidig serie av små, individuelt styrte hvite LED-noder. Det fleksible designet gjør at dynamiske punkter med hvitt lys kan monteres på nesten alle innvendige og utvendige overflater, inkludert vegger, tak, gulv og tredimensjonale skulpturer. eW Flex Micro kan også brukes til belysning av skilt og trange alkover.

Fordeler

- Fleksible trådrekker passer nesten all arkitektur
- Meget fleksibelt når det kommer til antallet noder og lysytelse
- Klart, hvitt lys i den minste noden som er tilgjengelig

Funksjoner

- Synlig i dagslys – hver node produserer fullfarget lys på opptil 2,3 candela og 17 000 nit
- Flere linsealternativer – klare kuppellinser og delvis gjennomsiktige kuppellinser er standard. Kan også leveres med klare og delvis gjennomsiktige flate linser
- Fleksibel montering – trådrekkene kan monteres direkte på en overflate. Monteringsskinner (valgfritt) sikrer rette løp på linje. Avstandsstykker som klikkes på, skjuler kabling og monteringsskruer mellom nodene for et rent utseende. Enkeltfester gir ankerpunkter for installasjoner med ujevn monteringsavstand eller komplekse geometrier.
- Kan brukes utendørs – helt tett for maksimal armaturlevetid og IP66-klassifisering til utendørsbruk

Søknad

- Åpen effektbelysning
- Belysning av utendørsnisjer og aksentbelysning

spesifikasjoner

Produktnavn	BGC482
Lyskilde	Integrert LED-modul
Effekt (maksimalt ved full effekt, stabil tilstand)	0,5 W per node
Spredningsvinkel	105° (klar kuppellinse) eller 165° (delvis gjennomsiktig kuppellinse)
Lumen	27,8 lm (klar kuppellinse) 18,2 lm (delvis gjennomsiktig kuppellinse)
Lysutbytte	55,6 lm/W (klar kuppellinse) 36,4 lm/W (delvis gjennomsiktig kuppellinse)
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelse	86

Vedlikehold av lumeneffekt – L90	90 000 timer ved 25 °C
Driftstemperaturområde	–40 til +50 °C
Driver	Integrert
Strøm-/dataforsyning	PDS-60ca 24 V; forsyning for både innendørs og utendørs bruk
Nettspenning	220–240 V / 50–60 Hz
Dimming	DMX512 eller PCK Ethernet
Glass	Klar kuppellinse eller delvis gjennomsiktig kuppellinse
Materialer	Innfatning og linse: sprøytstøpt polykarbonat
Farge	Hvit, sort Tilbehør: klart, grønt (RAL6029)

Versions



