



# eW Flex Micro – flexibelt och jämnt vitt ljus

## eW Flex Micro

eW Flex Micro är ett mångsidigt band med små, individuellt styrbara vita LED-noder. Flexibel konstruktion med dynamiska ljuspunkter med vitt ljus som kan installeras nästan var som helst; såväl inomhus som utomhus, på väggar, tak, golv och skulpturer. eW Flex Micro kan även användas som alkov- och skyltbelysning.

### Fördelar

- Flexibel armatur för varierad användning
- Ööverträffad flexibilitet vid utformning av antal noder och avstånd
- Maximal effektivitet i minimalistisk design

### Funktioner

- Dagsljussynlig – varje nod ger ett ljusflöde med full färg med upp till 2,3 cd och 17 000 nit
- Flera linsalternativ – klara och genomskinliga kupade linser som standard, klara och genomskinliga plana linser (tillval)
- Flexibel montering – banden kan monteras direkt på ytan. Monteringskena (tillval) ger raka linjer. Avståndshållare som trycks fast döljer kablar och monteringsenheter mellan noderna och ger ett stilrent utseende. Montering med en nod ger fästpunkter för installationer med ojämna avstånd mellan noderna eller invecklad geometri.
- För utomhusbruk – helt förseglad för längsta livslängd för armaturen och IP66-märkt för användning utomhus

### Användning

- Direkt effektbelysning
- Alkov- och accentbelysning utomhus

# eW Flex Micro

## specifikationer

Armatyr	BGC482
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt (högst vid fullt flöde, vid drift)	0,5 W per nod
Spridningsvinkel	105° (klar kupad lins) eller 165° (genomskinlig kupad lins)
Ljusflöde	27,8 lm (klar kupad lins) 18,2 lm (genomskinlig kupad lins)
Ljusutbyte	55,6 lm/W (klar kupad lins) 36,4 lm/W (genomskinlig kupad lins)
Korrelerad färgtemperatur	4 000 K
Färgåtergivningindex	86

Bibehållet ljusflöde – L90	90 000 timmar vid 25 °C
Temperaturintervall vid drift	–40 till +50 °C
Drifton	Inbyggt
Effekt/dataförsörjning	PDS-60ca 24 V: försörjning för inom- och utomhusbruk
Nätspänning	220–240 V/50–60 Hz
Dimning	DMX512 eller PCK Ethernet
Glas	Klar kupad lins eller genomskinlig kupad lins
Material	Armatyrhus och lins: injektionsgjuten polykarbonat
Färg	Vitt, svart Tillval: klar, grön (RAL6029)

## Versions

