



iColor Flex MX gen2 – fleksible trådrekker med store, høyintensive LED- noder med intelligent fargelys

iColor Flex MX gen2

Når designere trenger åpen RGB-effektbelysning med høy lysstyrke eller må utforme kreative videoskjermer med middels eller lav oppløsning, kan de benytte iColor Flex MX gen2, som har fleksible trådrekker av store LED-noder med høy intensitet. Hver Flex MX gen2-node kan styres individuelt, noe som gir topp designfleksibilitet.

Fordeler

- Fleksible tråder passer nær sagt all arkitektur
- Uovertruffen fleksibilitet for tilpasning av antall noder og plassering
- Dobbelt så høy lysstyrke som forrige generasjon, med samme strømforbruk

iColor Flex MX gen2

Funksjoner

- Overlegen lyseffekt – hver iColor Flex MX gen2-node produserer en lyseffekt på opptil 2,6 candela (på full styrke)
- Flere linsealternativer – klar kuppel og delvis gjennomsluktige kupler er standard
- Fleksibel montering – trådrekke kan monteres direkte på en overflate som tradisjonelle rekkelys
- Bransjeledende lysstyring – fungerer sømløst med hele Philips-serien av kontrollere, inkludert Video System Manager Pro, Light System Manager og iPlayer 3, samt med kontrollere fra andre leverandører

Søknad

- Åpen RGB-effektbelysning
- Videoskjerm med lav oppløsning
- Utendørs RGB-lys med lav profil til nisjer og aksentbelysning

spesifikasjoner

Type	BGC494
Lyskilde	Integrert LED-modul
Effekt (maksimalt ved full effekt, stabil tilstand)	0,5 W per node
Spredningsvinkel	110° (klar kuppellinse) 150° (delvis gjennomsluktig kuppellinse)
Lysytelse	6 lm (klar kuppellinse) 3,9 lm (delvis gjennomsluktig kuppellinse)
Lyseffekt	15,85 lm/W (klar kuppellinse) 10,14 lm/W (delvis gjennomsluktig kuppellinse)
Vedlikehold av lumeneffekt – L80F10	60 000 timer ved 25 °C

Driftstemperatur	-40 til +50 °C
Driver	Integrert
Data-/strømforsyning	PDS-60ca 7,5 V sPDS-480ca 7,5 V
Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
Dimming	Dynamisk DMX eller Ethernet
Glass	Klar flat, delvis gjennomsluktig kuppel, klar kuppel
Materialer	Innfatning og linse: sprøytet polykarbonat
Farge	Hvit (WH) eller svart (BK) Tilbehør: klar
Tilkobling	Integrert, vanntett 3-leders kontakt
Tilbehør	Lineær monteringsskinne eller montering av individuelle noder, skinnedeksel

Versions



LED uzly iColor Flex MX gen2
BGC494 LED s čirým horním
krytem

