



iColor Flex MX gen2 – gündüz görülebilir, esnek, yüksek çözünürlüklü RGB LED noktalarından oluşan LED dizisi

iColor Flex MX gen2

Tasarımcıların yüksek parlaklıkta, gündüz görülebilir RGB direk görüş LED dizileri ile yazılama, aydınlatma veya düşük çözünürlüklü video uygulamaları yapabilmeleri için tasarlanmış eşsiz direk görüş armatürü iColor Flex MX gen2. Her bir FLEX MX dizisi, piksel mantığıyla tek tek kontrol edilebilir özelliktedir.

Faydaları

- Esnek LED dizileri neredeyse her mimari ile uyumludur
- Bir dizi üzerindeki LED noktası adedi ve 2 LED noktası arası mesafe projeye uygun üretilebilir
- Aynı güç seviyesinde bir önceki nesle göre iki kat daha fazla parlaklık

iColor Flex MX gen2

Özellikler

- Yüksek ışık çıkışı – her bir iColor Flex MX gen2 LED noktası (tam güçte) 2,6 kandelaya kadar ışık çıkışı üretir
- Farklı optik lens seçenekleri – şeffaf kubbe tip veya yarı saydam kubbe tip
- Uyarlanabilir montaj – LED dizileri, bir yüzey üzerindeki kanala doğrudan monte edilebilir
- Gelişmiş kontroller – Video System Manager Pro, Light System Manager ve iPlayer 3 gibi farklı Philips kontrolörler sayesinde binlerce aydınlatma noktası(piksel) kontrolü

Uygulama

- RGB direkt görüş LED dizileri ile etkili aydınlatma
- Düşük çözünürlüklü video ekranı
- RGB dış mekan kontur aydınlatma

Şartlar

Tip	BGC494
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç (maksimum)	LED noktası başına 0,5 W
Işık açısı	110° (şeffaf kubbeli lens) 150° (yarı saydam kubbeli lens)
Işık akısı	6 lm (şeffaf kubbeli lens) 3,9 lm (yarı saydam kubbeli lens)
Aydınlatma armatürü	15,85 lm/W (şeffaf kubbeli lens)
verimi	10,14 lm/W (yarı saydam kubbeli lens)
Lümen çıkışının	25°C'de 60.000 saat
sürekliliği - L80F10	
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 °C

Sürücü	Entegre
Veri / Güç beslemesi	PDS-60ca 7,5 V sPDS-480ca 7,5 V
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Dimleme	Dynamic DMX veya Ethernet
Optik kapak	Şeffaf düz, yarı saydam kubbe, şeffaf kubbe
Malzeme	Muhafaza ve lens: enjeksiyon kalıplı polikarbon
Renk	Beyaz (WH) veya siyah (BK) İsteğe bağlı: şeffaf
Bağlantı	Entegre, su sızdırmaz 3 pimli konektör
Aksesuarlar	Lineer montaj kanalı ve LED noktaları arası kanal kapağı

Versions

LED uzly iColor Flex MX gen2
BGC494 LED s čirým horním
krytem



