



Các dải đèn mềm dẻo lắp ngoài trời gồm các bóng đèn cường độ cao với ánh sáng RGB thông minh

iColor Flex LMX gen2

iColor Flex LMX gen2 là một dải các bóng đèn LED lớn, đầy đủ màu sắc, cường độ cao được thiết kế để mang lại hiệu ứng đặc biệt và lắp đặt trên phạm vi rộng mà không bị giới hạn về kích thước, hình dạng đèn hay không gian lắp đặt. Mỗi dải đèn iColor Flex LMX gen2 bao gồm 50 bóng đèn LED có thể lắp độc lập, với khả năng tích hợp nguồn điện, giao tiếp và điều khiển linh động. Kích thước linh hoạt có thể chứa các cấu hình hai hoặc ba chiều, đồng thời công suất phát sáng cao mang lại tầm quan sát từ khoảng cách xa cho các ứng dụng trong chiếu sáng tạo điểm nhấn và chiếu sáng đường viền kiến trúc, bảng hiệu lớn và trình chiếu video trên mặt tòa nhà.

Lợi ích

- Dây đèn mềm dẻo phù hợp gần như với mọi kiến trúc
- Độ linh hoạt vượt trội trong việc tùy chỉnh số lượng và khoảng cách bóng đèn
- Độ sáng cao cấp hai lần so với thế hệ trước với cùng mức công suất điện

iColor Flex LMX gen2

Tính năng

- Công suất phát sáng vượt trội – mỗi bóng đèn iColor Flex LMX gen2 cho công suất phát sáng lên tới 11 candela (bật hoàn toàn)
- Nhiều tùy chọn thấu kính – thấu kính phẳng trong suốt và thấu kính vòm mờ là các loại tiêu chuẩn
- Lắp đặt linh hoạt – có thể lắp các dải đèn trực tiếp vào bề mặt giống như đèn dây truyền thống.
- Hệ thống điều khiển đầu ngành – hoạt động liền mạch với toàn bộ dòng sản phẩm bộ điều khiển của Color Kinetics, bao gồm Video System Manager Pro, Light System Manager và iPlayer 3, cũng như các bộ điều khiển của bên thứ ba

Ứng dụng

- Chiếu sáng với hiệu ứng góc nhìn trực tiếp RGB
- Trình chiếu video với độ phân giải thấp
- Chiếu hắt dạng vòm/tạo điểm nhấn ngoài trời nhỏ gọn RGB

Phiên bản

iColor Flex LMX BGC495 LED
nodes with clear flat lens

