



Ledinaire – ganske enkelt fantastisk LED

Ledinaire Batten

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Fordele

- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- Energibesparelse
- Kompakt design

Funktioner






- Fås som version med én eller to lyskilder (lyskilder medfølger)
- Lyslinje med op til to armaturer
- Monteringstilbehør medfølger

Anvendelsesområder

- Almen belysning
- Lagerrum
- Lysrendebelysning

Ledinaire Batten

Målskitse



Oplysninger om produktet



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included

Ledinaire Batten

Oplysninger om produktet



Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

Generelle oplysninger	
CE-mærke	CE-mærke
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Meget bred stråle
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur		Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
		(nom.)			
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K		105 lm/W	2.100 lm
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K		95 lm/W	1.900 lm
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K		108 lm/W	2.600 lm
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K		100 lm/W	2.400 lm
52784399	BN021C LED5S/840 L300	4000 K		108 lm/W	540 lm
52785099	BN021C LED5S/830 L300	3000 K		96 lm/W	480 lm
52786799	BN021C LED10S/840 L600	4000 K		105 lm/W	1.050 lm
52787499	BN021C LED10S/830 L600	3000 K		96 lm/W	960 lm
52788199	BN021C LED15S/840 L900	4000 K		107 lm/W	1.600 lm
52789899	BN021C LED14S/830 L900	3000 K		97 lm/W	1.450 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Ledinaire Batten

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

