



Ledinaire réglette – Des LED tout simplement

Ledinaire Batten

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Economies d'énergie
- Design compact
- Maintenance réduite

Fonctions






- Disponible en version module LED intégré ou en version à un ou deux tubes LED (tubes LED inclus)
- Possibilité de réaliser très facilement des lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes
- Accessoires de montage inclus

Application

- Eclairage général
- Locaux de stockage
- Ateliers de travail
- Eclairage en corniche

Ledinaire Batten

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included

Ledinaire Batten

Détails sur le produit



Ledinaire batten, BNO21C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BNO21C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BNO21C, Light-line pin-to-pin

Ledinaire Batten

Informations générales

Marquage CE	Marquage CE
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Faisceau ultra-extensif

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
------------------	-------

Approbation et application

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2.100 lm
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1.900 lm
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2.600 lm
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2.400 lm
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	540 lm
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1.050 lm
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1.600 lm
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1.450 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	24 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	5 W
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	5 W
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	10 W
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	10 W

Ledinaire Batten

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	15 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

