



Ledinaire Batten– Ontworpen voor algemene en. koofverlichtingstoepa- ssingen

Ledinaire Montagebalk

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Voordelen

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Beschikbaar in lengtes van 600 / 900 / 1200 / 1500mm
- Compact ontwerp voor gemakkelijke installatie

Kenmerken






- Montageaccessoires meegeleverd

Toepassing

- Algemene verlichting
- Opslagruimtes
- koofverlichting

Ledinaire Montagebalk

Maatschets



Productgegevens



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included

Productgegevens



Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

Ledinaire Montagebalk

Algemene informatie	
CE-markering	CE-markering
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Zeer brede bundel
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde	Lichtrendement (gespec.)	Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom)	(nom.)	
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2.100 lm
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1.900 lm
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2.600 lm
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2.400 lm
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	540 lm
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1.050 lm
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1.600 lm
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1.450 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	24 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	5 W
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	5 W
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	10 W
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	10 W

Ledinaire Montagebalk

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	15 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514527904	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527911	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527928	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527935	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527843	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514527850	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527867	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527874	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
8719514527881	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
8719514527898	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

