



LEDINAIRE – glimrende LED, rett og slett

Ledinaire-armatur

Kvalitet og pålitelighet, helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir deg det du trener. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den høyeste produktkvalitet. Denne umiddelbare tilgangen til belysning betyr at du får akkurat det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den slanke LEDINAIRE BN060C-armaturen er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning som er utformet for almennbelysning og takbelysning. Den er også svært fleksibel og har to lyseffektalternativer pluss alternativ for montering i lyslinje.

Fordeler

- Minimalistisk, slank LED-armatur
- Kan bygges inn i en stiv eller fleksibel lyslinje
- Valg av lyseffekt: 1600 lm (én lampe) eller 3200 lm (to lamper)

Funksjoner

- Produkt med profesjonell kvalitet og pålitelighet
- Versjoner med én eller to lamper er tilgjengelig
- Philips CorePro LEDtube inkludert
- Lyslinjealternativ (opptil ti armaturer), monteringstilbehør inkludert i esken

Søknad

- Rom uten bestemte krav til belysning
- Lagerrom
- Takbelysning






Ledinaire-armatur

Versions



Ledinaire batten, BN021C,

Målskisse



Produkt detaljer



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line pin-to-pin

Generell informasjon	
CE-merke	CE-merke
Driver inkludert	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optisk type	Svært bredstrålet
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Godkjenning og bruksområde	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig vekslings	Ikke relevant

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		(nom)			
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K		105 lm/W	2 100 lm
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K		95 lm/W	1 900 lm
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K		108 lm/W	2 600 lm
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K		100 lm/W	2 400 lm
52784399	BN021C LED5S/840 L300	4000 K		108 lm/W	540 lm
52785099	BN021C LED5S/830 L300	3000 K		96 lm/W	480 lm
52786799	BN021C LED10S/840 L600	4000 K		105 lm/W	1 050 lm
52787499	BN021C LED10S/830 L600	3000 K		96 lm/W	960 lm
52788199	BN021C LED15S/840 L900	4000 K		107 lm/W	1 600 lm
52789899	BN021C LED14S/830 L900	3000 K		97 lm/W	1 450 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Ledinaire-armatur

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

