



LEDINAIRE – Her açıdan mükemmel LED

LEDINAIRE BN060C Batten

Yalın, piyasada onaylanmış kalite ve güvenilirlik; LEDINAIRE modelinin size yansıyan güzelliğidir. LEDINAIRE gerekeni yapar; ihtiyaç duyulanı sağlar ve gerisine karışmaz. İhtiyacınız olmayan şeylere para harcamayız: parıltılı ambalaj yok, gereksiz tanıtım broşürü yok. LED'li aydınlatmanın ulaşabileceğiniz fiyat aralığında olmasını sağlamak ve ürünlerimizin her zaman için en yüksek standartları karşıladığından emin olmak için popüler ve ekonomik LED çözümlerinden bir seçki sunuyoruz. Bu gereksiz hiçbir şey barındırmayan aydınlatma yaklaşımı, tam olarak kutuda yazanı elde edeceğiniz anlamına gelir; güvenilirlik, ekonomiklik ve enerji verimliliği. Genel aydınlatma ve kontur aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış olan ince LEDINAIRE BN060C Batten, ekonomik ve enerji tasarrufu sağlayan bir LED çözümdür. İki ışık çıkışıyla birlikte sıralı ışık kurulumu seçeneği de sunması nedeniyle oldukça esnek bir çözümdür.

Faydaları

- Minimalist, ince LED sınır aydınlatma ünitesi
- Sert veya esnek bir aydınlatma ürününde kullanılabilir
- Işık çıkışı seçeneği: 1600 lm (tek lamba) veya 3200 lm (iki lamba)

Özellikler

- Profesyonel ürün kalitesi ve güvenilirliği
- Bir ve iki lambalı modelleri mevcuttur
- Philips CorePro LEDtube dahil
- Aydınlatma ürünü seçeneği (on adede kadar sınır aydınlatma ünitesi); montaj aksesuarları kutuya eklenmiştir

Uygulama

- Özel aydınlatma gereksinimleri olmayan odalar
- Depolama yerleri
- Gizli aydınlatma

Şartlar

LEDINAIRE BN060C Batten

Tip	LEDINAIRE BN060C
Işık kaynağı	Değiştirilebilir LED modülü (LEDtube)
Güç	1 x TLED16: 18 W 2 x TLED16: 36 W
Işın açısı	150°
Işık akısı	1 x TLED16: 1600 lm 2 x TLED16: 3200 lm
Renk Sıcaklığı	4000 K (Nötr beyaz)
Renksel Geri Verim İndeksi	80
Ortalama yararlı ömür L70B50	30.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	15.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	10.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C

Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +40 °C
Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Dimleme	Sabit Çıkış
Malzeme	Gövde: alüminyum, çekilmiş Uç kapakları / lamba tutucusu polikarbon Montaj klipsi: paslanmaz çelik (inox301)
Renk	Beyaz
Bağlantı	İntegral erkek / dişi konnektörler
Bakım	İçinin temizlenmesi gerekmez
Kurulum	Bağımsız veya sıralı; aydınlatma armatürü önceden vidalanmış tavan desteklerine yerleştirilerek takılır Dahili kablolama mümkündür Lamba ve kapağı çıkarmadan montaj
Aksesuarlar	Uçan kablolu güç konnektörü birlikte verilir Esnek aydınlatma ürünü kablosu birlikte verilir

ÜRÜN BİLGİLERİ

