



ClearFlood Large – Solution à faible coût total de possession (TCO) optimisé pour les zones générales et les projets de sports de loisirs

ClearFlood Large

ClearFlood Large (BVP651) est conçu pour répondre aux exigences d'une large gamme d'applications de projecteurs. Il comprend également toutes les fonctionnalités de contrôle et les interfaces nécessaires pour le rendre à l'épreuve du futur et même plus efficace. ClearFlood Large (BVP651) vous permet de choisir le flux exact dont vous avez besoin pour votre application. En incorporant des optiques extrêmement performantes et des LED dernier cri, c'est une solution hautement compétitive offrant un rapport lux / euro exceptionnel et des économies d'énergie instantanées. Le large choix d'optiques assure une couverture maximale des applications. ClearFlood Large (BVP651) est facile à installer, il suffit de le brancher et de sélectionner la meilleure option pour vos besoins.

Avantages

- Solution à faible coût total de possession (TCO) optimisé pour les zones générales et les projets de sports de loisirs
- Équilibre entre l'investissement initial et les coûts opérationnels
- Installation plug and play (connecteur IP66)
- Maintenance facile
- Durabilité


Fonctions

- Toutes les distributions lumineuses de la plateforme LEDGine-O (terrains de sport, aires de transport et parkings)
- Flux lumineux jusqu'à 80 klm
- Support lyre horizontal pour montage sur herse en top de mât
- Application Signify Service tag (identification par QR code unique) pour accéder aux informations de maintenance, d'installation et sur les pièces de rechange
- Durée de vie extrêmement longue jusqu'à 100 000 heures L97
- Protection contre les surtensions intégrée (dispositif de protection supplémentaire contre les surtensions en option)
- Haute résistance aux chocs IK08, IP66. Options de traitement bord de mers et de protection spéciale piscine disponibles.

Application

- Ports, aéroports, parkings, hubs logistiques, zones industrielles
- Terrains de sports de loisirs extérieurs, courts de tennis, etc.
- Gymnases polyvalents intérieurs et piscines

Schéma dimensionnel



ClearFlood Large

Détails sur le produit



Clearflood Large CityTouch-DPP.jpg



OPDP_BVP650i_0013-Detail photo



OPDP_BVP650i_0017-Detail photo



Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	2 unités
Code famille de produits	BVP651
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur	740 blanc neutre
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Aluminium
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusqu'à 4 kV et en mode commun jusqu'à 4 kV
Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,005 %

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8718699107758	BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	LED450
8718699107765	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED450
8718699107772	BVP651 LED450-4S/740 DM10 ALU PSU	LED450
8718699107789	BVP651 LED450-4S/740 DW10 ALU PSU	LED450
8718699107796	BVP651 LED450-4S/740 DX10 ALU PSU	LED450
8718699107802	BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU	LED450
8718699107819	BVP651 LED450-4S/740 DX51 ALU PSU	LED450
8718699107826	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	LED500
8718699107833	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED500
8718699107840	BVP651 LED500-4S/740 DM10 ALU PSU	LED500
8718699107857	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	LED500
8718699107864	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	LED500
8718699107871	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	LED500
8718699107888	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	LED500
8718699107895	BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	LED550
8718699107901	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED550
8718699107918	BVP651 LED550-4S/740 DM10 ALU PSU	LED550
8718699107925	BVP651 LED550-4S/740 DW10 ALU PSU	LED550
8718699107932	BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	LED550
8718699107949	BVP651 LED550-4S/740 DX50 ALU PSU	LED550
8718699107956	BVP651 LED550-4S/740 DX51 ALU PSU	LED550
8718699107963	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	LED600
8718699107970	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED600
8718699107987	BVP651 LED600-4S/740 DM10 ALU PSU	LED600
8718699107994	BVP651 LED600-4S/740 DW10 ALU PSU	LED600
8718699108007	BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU	LED600
8718699108014	BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	LED600
8718699108021	BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	LED600
8718699108038	BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	LED650
8718699108045	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED650
8718699108052	BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU	LED650
8718699108069	BVP651 LED650-4S/740 DW10 ALU PSU	LED650
8718699108076	BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	LED650
8718699108083	BVP651 LED650-4S/740 DX50 ALU PSU	LED650
8718699108090	BVP651 LED650-4S/740 DX51 ALU PSU	LED650
8718699108106	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	LED700
8718699108113	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED700
8718699108120	BVP651 LED700-4S/740 DM10 ALU PSU	LED700
8718699108137	BVP651 LED700-4S/740 DW10 ALU PSU	LED700
8718699108144	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	LED700
8718699108151	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	LED700
8718699108168	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	LED700
8718699112813	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	LED750
8718699112820	BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	LED750
8718699112837	BVP651 LED750-4S/740 DM10 ALU PSU	LED750
8718699112844	BVP651 LED750-4S/740 DW10 ALU PSU	LED750
8718699112851	BVP651 LED750-4S/740 DX10 ALU PSU	LED750
8718699112868	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	LED750
8718699112875	BVP651 LED750-4S/740 DX51 ALU PSU	LED750
8718699129026	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	LED450
8718699129033	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	LED500

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8718699129040	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	LED550
8718699129057	BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	LED600
8718699129064	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	LED650
8718699129071	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	LED700
8718699129088	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	LED750

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de		
		lumière du luminaire	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
8718699107758	BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	39.000 lm	Symétrique
8718699107765	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	39.000 lm	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
8718699107772	BVP651 LED450-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	38.000 lm	Distribution moyenne 10
8718699107789	BVP651 LED450-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	38.000 lm	Distribution large 10
8718699107796	BVP651 LED450-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	37.000 lm	Distribution extra large 10
8718699107802	BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	37.000 lm	Distribution extra large 50
8718699107819	BVP651 LED450-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	22.000 lm	Distribution extra large 51
8718699107826	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	43.000 lm	Symétrique
8718699107833	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	42.000 lm	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
8718699107840	BVP651 LED500-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	42.000 lm	Distribution moyenne 10
8718699107857	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	42.000 lm	Distribution large 10
8718699107864	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	40.000 lm	Distribution extra large 10
8718699107871	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	41.000 lm	Distribution extra large 50

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de		
		lumière du luminaire	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
8718699107888	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	25.000 lm	Distribution extra large 51
8718699107895	BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	48.000 lm	Symétrique
8718699107901	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	48.000 lm	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
8718699107918	BVP651 LED550-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	47.000 lm	Distribution moyenne 10
8718699107925	BVP651 LED550-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	47.000 lm	Distribution large 10
8718699107932	BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	45.000 lm	Distribution extra large 10
8718699107949	BVP651 LED550-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	46.000 lm	Distribution extra large 50
8718699107956	BVP651 LED550-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	28.000 lm	Distribution extra large 51
8718699107963	BVP651 LED600-4S/74 O S ALU PSU	70° x 21°	52.000 lm	Symétrique
8718699107970	BVP651 LED600-4S/74 O OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	52.000 lm	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
8718699107987	BVP651 LED600-4S/74 O DM10 ALU PSU	157° x 111°	50.000 lm	Distribution moyenne 10
8718699107994	BVP651 LED600-4S/74 O DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	50.000 lm	Distribution large 10

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de		
		lumière du luminaire	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
8718699108007	BVP651 LED600-4S/74 O DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	49.000 lm	Distribution extra large 10
8718699108014	BVP651 LED600-4S/74 O DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	49.000 lm	Distribution extra large 50
8718699108021	BVP651 LED600-4S/74 O DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	30.000 lm	Distribution extra large 51
8718699108038	BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	56.000 lm	Symétrique
8718699108045	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	56.000 lm	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
8718699108052	BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	54.000 lm	Distribution moyenne 10
8718699108069	BVP651 LED650-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	56.000 lm	Distribution large 10
8718699108076	BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	52.000 lm	Distribution extra large 10
8718699108083	BVP651 LED650-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	54.000 lm	Distribution extra large 50
8718699108090	BVP651 LED650-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	32.000 lm	Distribution extra large 51
8718699108106	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	60.000 lm	Symétrique
8718699108113	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	58.000 lm	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
8718699108120	BVP651 LED700-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	58.000 lm	Distribution moyenne 10
8718699108137	BVP651 LED700-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	58.000 lm	Distribution large 10
8718699108144	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	56.000 lm	Distribution extra large 10
8718699108151	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	56.000 lm	Distribution extra large 50

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de		
		lumière du luminaire	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
8718699108168	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	34.000 lm	Distribution extra large 51
8718699112813	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	70° x 21°	64.000 lm	Symétrique
8718699112820	BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	39° - 11° x 98°	64.000 lm	Inclinaison de l'axe asymétrique Optiflux 52°
8718699112837	BVP651 LED750-4S/740 DM10 ALU PSU	157° x 111°	64.000 lm	Distribution moyenne 10
8718699112844	BVP651 LED750-4S/740 DW10 ALU PSU	52° - 7° x 151°	64.000 lm	Distribution large 10
8718699112851	BVP651 LED750-4S/740 DX10 ALU PSU	20° - 4° x 150°	60.000 lm	Distribution extra large 10
8718699112868	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	17° - 5° x 132°	62.000 lm	Distribution extra large 50
8718699112875	BVP651 LED750-4S/740 DX51 ALU PSU	14° - 5° x 132°	37.000 lm	Distribution extra large 51
8718699129026	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	40.000 lm	Distribution extra large 60
8718699129033	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	44.000 lm	Distribution extra large 60
8718699129040	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	49.000 lm	Distribution extra large 60
8718699129057	BVP651 LED600-4S/74 O DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	52.000 lm	Distribution extra large 60
8718699129064	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	58.000 lm	Distribution extra large 60
8718699129071	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	62.000 lm	Distribution extra large 60
8718699129088	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	8° - 26° x 82°	66.000 lm	Distribution extra large 60

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699107758	BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	270 W	8718699108038	BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	405 W
8718699107765	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	270 W	8718699108045	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	405 W
8718699107772	BVP651 LED450-4S/740 DM10 ALU PSU	270 W	8718699108052	BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU	405 W
8718699107789	BVP651 LED450-4S/740 DW10 ALU PSU	270 W	8718699108069	BVP651 LED650-4S/740 DW10 ALU PSU	405 W
8718699107796	BVP651 LED450-4S/740 DX10 ALU PSU	270 W	8718699108076	BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	405 W
8718699107802	BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU	270 W	8718699108083	BVP651 LED650-4S/740 DX50 ALU PSU	405 W
8718699107819	BVP651 LED450-4S/740 DX51 ALU PSU	270 W	8718699108090	BVP651 LED650-4S/740 DX51 ALU PSU	405 W
8718699107826	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	305 W	8718699108106	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	440 W
8718699107833	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	305 W	8718699108113	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	440 W
8718699107840	BVP651 LED500-4S/740 DM10 ALU PSU	305 W	8718699108120	BVP651 LED700-4S/740 DM10 ALU PSU	440 W
8718699107857	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	305 W	8718699108137	BVP651 LED700-4S/740 DW10 ALU PSU	440 W
8718699107864	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	305 W	8718699108144	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	440 W
8718699107871	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	305 W	8718699108151	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	440 W
8718699107888	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	305 W	8718699108168	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	440 W
8718699107895	BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	335 W	8718699112813	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	475 W
8718699107901	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	335 W	8718699112820	BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	475 W
8718699107918	BVP651 LED550-4S/740 DM10 ALU PSU	335 W	8718699112837	BVP651 LED750-4S/740 DM10 ALU PSU	475 W
8718699107925	BVP651 LED550-4S/740 DW10 ALU PSU	335 W	8718699112844	BVP651 LED750-4S/740 DW10 ALU PSU	475 W
8718699107932	BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	335 W	8718699112851	BVP651 LED750-4S/740 DX10 ALU PSU	475 W
8718699107949	BVP651 LED550-4S/740 DX50 ALU PSU	335 W	8718699112868	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	475 W
8718699107956	BVP651 LED550-4S/740 DX51 ALU PSU	335 W	8718699112875	BVP651 LED750-4S/740 DX51 ALU PSU	475 W
8718699107963	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	370 W	8718699129026	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	270 W
8718699107970	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	370 W	8718699129033	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	305 W
8718699107987	BVP651 LED600-4S/740 DM10 ALU PSU	370 W	8718699129040	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	335 W
8718699107994	BVP651 LED600-4S/740 DW10 ALU PSU	370 W	8718699129057	BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	370 W
8718699108007	BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU	370 W	8718699129064	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	405 W
8718699108014	BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	370 W	8718699129071	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	440 W
8718699108021	BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	370 W	8718699129088	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	475 W

