



eW Reach Compact Powercore – førsteklasses kompakt LED-projektør til udendørs brug med intelligent farvet lys og lang rækkevidde

eW Reach Compact Powercore

eW Reach Compact Powercore kombinerer alle fordelene ved LED-baseret belysning i et kompakt armatur. Det er udviklet specielt til store installationer, hvor der kræves hvidt lys af høj kvalitet såsom til højhuse, kasinoer, store butiksfacader, broer, anlægsbroer, offentlige monumenter og lignende. Med et lysudbyttensniveau og en projektion, der aldrig tidligere er opnået i et kompakt LED-belysningsarmatur, giver eW Reach Compact Powercore dig et intenst energieffektivt lysudbytte til en overkommelig pris. Dette åbner op for helt nye muligheder inden for udendørsbelysning. Standardkonfigurationer omfatter en varm 2700 K og en kold 4000 K, med yderligere seks farvetemperaturer tilgængelige, fra 3000 K til 6500 K.

Fordele

- Med et udbytte på flere tusind lumen, og hvor lyser rækker mange meter frem får du i det kompakte fuldstændigt forseglede armaturhus ægte LED-baseret belysning til store bygningslementer og genstande
- Integreret Powercore-teknologi kontrollerer hurtigt, effektivt og nøjagtigt effekten til armaturer direkte fra lysnettet.
- Udskiftelige spredningslinser på 8, 13, 23, 40, 63° og en asymmetrisk 5 x 17° understøtter forskellige fotometriske fordelinger til flere anvendelsesområder

Funktioner

- Den integrerede Powercore-teknologi sikrer hurtig, effektiv og præcis styring af strømforsyningen til armaturet direkte fra strømnettet, og der er således ikke behov for yderligere eksterne strømforsyningsenheder.
- Alsidig optik – udskiftelige spredningslinser på 8, 13, 23, 40, 63° og en asymmetrisk 5 x 17° understøtter forskellige fotometriske fordelinger til flere anvendelsesområder, herunder spotbelysning, "wall-grazing" og "wall-washing". Facet og pakning følger med spredningslinser for nem brugerinstallation.
- Flot, ensartet hvidt lys – højtydende LED byder på flot, ensartet hvidt lys til kraftigt reducerede installations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i forhold til traditionelle lyskilder.
- Let indstilling af armatur – robust monteringsbeslag med slank profil gør let placering og armaturrotation på hele 360° muligt. Låsebolte i siden sikrer, at armaturet kan fastgøres forsvarligt med en almindelig skrueøgle.
- Universel strømforsyning – tillader en universal spænding på 100–277 V AC, hvilket gør det muligt med lange armaturlinjer og ensartet installation i hele verden.

Anvendelsesområder

- Store/mellemstore facader og bygningslementer

Specifikationer

Type	DCP400
Lyskilde	Indbygget LED-modul
Effekt (+/- 10 %)	125 W
Spredningsvinkel	8, 13, 23, 40, 63, 5x17°
Lysstrøm	5900 lm (2700 K) 6900 lm (4000 K)
Korreleret farvetemperatur	2700 og 4000 K
Systemets levetid – L70F10	60.000 timer ved 25 °C
Driftstemperaturområde	-40 til +50 °C

Driver	Integreret
Netspænding	100–277 V / 50–60 Hz
Dæmpning	Dynamisk (DMX) lysdæmper
Optik	Smal, mellemstor, bred eller assymetrisk stråle
Optisk element	Spredningslinseoptik
Materiale	Armaturhus: formstøbt aluminium Linse: polykarbonat Optikafskærmning: fladt glas
Tilslutning	Push-in-stik
Installation	Overflademonteret

eW Reach Compact Powercore

Versions

