



eW Reach Compact Powercore – pienikokoinen, valkoista valoa tuottava ledivalonheitin pitkällä kantamalla

eW Reach Compact Powercore

Pienikokoisessa eW Reach Compact Powercoressa yhdistyvät kaikki ledipohjaisen valaistuksen edut. Ennennäkemättömän suuren valovirran ja pitkän kantaman ansiosta se sopii erityisesti suurten kohteiden, kuten siltojen, laitureiden, julkisten monumenttien ja teemanähtävyyksien valaisemiseen korkealaatuisella valkoisella valolla. Vakiona on saatavana kaksi värilämpötilaversiota 2 700 K (lämmin valkoinen) ja 4 000 K (kylmä valkoinen). Lisäksi saatavana on kuusi lisävärilämpötilaa (3 000–6 500 K).

Hyödyt

- Erittäin suuren valovirran ja satojen metrien kantaman ansiosta pienikokoinen, täysin tiiviillä rungolla varustettu eW Reach Compact Powercore sopii valaisemaan suurikokoisia rakenteita ja kohteita
- Powercore-tekniikka ohjaa virransyötön valaisimiin nopeasti, tehokkaasti ja tarkasti suoraan verkkojännitteestä
- Vaihdeettavien 8°, 13°, 23°, 40° ja 63° asteen levitinlinssien ja epäsymmetrisen 5 x 17° -linssin ansiosta valaisin sopii useisiin eri käyttökohteisiin

Ominaisuudet

- Integroitu Powercore-tekniikka – Powercore-tekniikka ohjaa virransyötön valaisimiin nopeasti, tehokkaasti ja tarkasti suoraan verkkojännitteestä.
- Monipuoliset optiikat – vaihdettavien 8°, 13°, 23°, 40° ja 63°:n asteen levitinlinssien ja epäsymmetrisen 5 x 17° -linssin ansiosta valaisin sopii useisiin eri käyttökohteisiin, kuten kohdevalaistukseen sekä pintatehosteiden ja epäsymmetristen seinänpesutehosteiden luomiseen. Levitinlinssien kanssa toimitettava peiterengas ja tiiviste helpottavat asentamista.
- Kylläinen, kustannustehokas väri – tehokkaat ledit tuottavat täyteläisen, kylläisen värin perinteisiä valonlähteitä huomattavasti alhaisemmilla asennus-, käyttö- ja huoltokustannuksilla.
- Valaisimen sijoittelu – kestävän, ohutprofiilisen asennuskiinnikkeen ja 360 astetta kääntyvän rungon ansiosta valaisin voidaan helposti sijoittaa ja kohdistaa. Sivulukituspulttien ansiosta valaisin voidaan kiinnittää tukevasti tavallista jokoavainta käyttäen.
- Jännite – 100–277 V AC, voidaan asentaa minne tahansa.

Käyttökohteet

- Suuri- ja keskikokoiset julkisivut ja rakenteet

Spesifikaatiot

Tyyppi	DCP400
Valonlähde	Sisäänrakennettu ledimoduuli
Teho (+/-10 %)	125 W
Keilakulma	8°, 13°, 23°, 40°, 63°, 5 x 17°
Valovirta	5 900 lm (2 700 K) 6 900 lm (4 000 K)
Väriämpötila	2 700 ja 4 000 K
Järjestelmän käyttöikä	60 000 tuntia 25 °C:ssa
Virtalähde	Integroitu

Jännite	100–277 V / 50–60 Hz
Himmennys	Dynaaminen himmennin (DMX)
Optiikka	Kapea, keskileveä, leveä tai epäsymmetrinen valokeila
Optinen elementti	Levitinlinssioptiikka
Materiaali	Runko: painevalettua alumiinia Linssi: polykarbonaattia Optinen kupu: tasolasi
Liitäntä	Pistoliitin
Asennus	Pinta-asennus

Versions



