



Color Reach Compact Powercore – førsteklasses kompakt LED-projektør til udendørs brug med intelligent farvet lys og lang rækkevidde

Color Reach Compact Powercore

ColorReach Compact Powercore kombinerer alle fordelene ved LED-baseret belysning og lysstyring i et kompakt armatur. Det er udviklet specielt til store installationer såsom højhuse, kasinoer, store butiksfacader, broer, anlægsbroer, offentlige monumenter og lignende. Med et lysudbyttensniveau og en projektion, der aldrig tidligere er opnået i et kompakt LED-belysningsarmatur, giver ColorReach Compact Powercore dig et intenst energieffektivt lysudbytte til en rimelig pris. Dette åbner op for helt nye muligheder inden for udendørs belysning. Til særlige anvendelsesområder er der mulighed for skræddersyede konfigurationer med kundetilpassede kanaler med hvide eller farvede LED-lyskilder.

Color Reach Compact Powercore

Fordele

- Med et udbytte på flere tusind lumen, og hvor lyser rækker mange meter frem, får du i det kompakte fuldstændig forseglede armaturhus ægte LED-baseret belysning til store bygningslementer og genstande
- Integrated Powercore-teknologi kontrollerer hurtigt, effektivt og nøjagtigt effekten til armaturer direkte fra lysnettet.
- Udskiftelige spredningslinser på 8, 13, 23, 40, 63° og en asymmetrisk 5 x 17° understøtter forskellige fotometriske fordelinger til flere anvendelsesområder

Funktioner

- Integrerer Powercore-teknologi – Powercore-teknologien styrer hurtigt, effektivt og præcist effekten til armaturer direkte fra lysnettet. Philips Data Enabler Pro sammenfletter lysnettet og kontroldata og leverer dem til armaturer ved hjælp af et enkelt standardkabel, hvilket forenkler installation og reducerer samlede omkostninger væsentligt.
- Alsidig optik – udskiftelige spredningslinser på 8, 13, 23, 40, 63° og en asymmetrisk på 5 x 17° understøtter forskellige fotometriske fordelinger til flere anvendelsesområder, herunder spotbelysning, "wall-grazing" og asymmetrisk "wall-washing". Facet og pakning følger med spredningslinser til nem brugerinstallation.
- Mættede, omkostningseffektive farver – højtydende LED byder på flotte, mættede farver til kraftigt reducerede installations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i forhold til traditionelle lyskilder.
- Nem indstilling af armatur – robust monteringsbeslag med slank profil gør let placering og armaturrotation på hele 360° muligt. Låsebolte i siden sikrer, at armaturet kan fastgøres forsvarligt med en almindelig skrueøgle.
- Universel strømforsyning – tillader universel spænding på 100–277 V AC, hvilket gør det muligt med lange armaturlinjer og ensartet installation i hele verden.
- Markedets førende lysstyringssystemer – er kompatible med hele Philips Color Kinetics' sortiment af controllere, heriblandt Light System Manager, iPlayer 3, ColorDial Pro samt controllere fra tredjepart.

Anvendelsesområder

- Store/mellemstore facader og bygningslementer

Specifikationer

Type	DCP403
Lyskilde	Indbygget LED-modul
Effekt (+/- 10 %)	130 W
Spredningsvinkel	8, 13, 23, 40, 63, 5x17°
Lysstrøm	4505 lm
Systemets levetid – L70F10	100.000 timer ved 25 °C
Driftstemperaturområde	-40 til +50 °C
e	
Driver	Integreret
Strøm-/dataforsyning	Data Enabler Pro; integreret data- og strømforsyning til intelligente LED-belysningsarmaturer ved brug af Powercore

Netspænding	100-277 V / 50-60 Hz
Dæmpning	Dynamisk (DMX) lysdæmper
Optik	Smal, mellemstor eller bred stråle
Optisk tilbehør	Spredningslinseoptik
Optikafskærmning	Glas, fladt
Materiale	Armaturhus: formstøbt aluminium Linse: polykarbonat Optikafskærmning: glas, fladt
Tilslutning	Push-in-stik
Installation	Overflademonteret

Color Reach Compact Powercore


Versions



Oplysninger om produktet

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
back view

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view

