



ColorReach Compact Powercore – kompakti ja värillistä valoa tuottava ledivalonheitin pitkällä kantamalla

Color Reach Compact Powercore

Kompaktissa ColorReach Compact Powercoressa yhdistyvät kaikki ledipohjaisen valaistuksen ja ohjauksen edut. Ennennäkemättömän suuren valovirran ja pitkän kantaman ansiosta se sopii erityisesti suurten kohteiden, kuten siltojen, laitureiden, julkisten monumenttien ja teemanähtävyyksien valaisemiseen. Erikoisempiin käyttökohteisiin on myös saatavana räätälöityjä, valkoisilla tai värillisillä ledikanavilla varustettuja versioita.

Hyödyt

- Erittäin suuren valovirran ja pitkän kantaman ansiosta pienikokoinen, täysin tiiviillä rungolla varustettu ColorReach Compact Powercore sopii valaisemaan suuria kohteita
- Powercore-tekniikka ohjaa virransyötön valaisimiin nopeasti, tehokkaasti ja tarkasti suoraan verkkojännitteestä
- Vaihdeettavien 8°, 13°, 23°, 40° ja 63° levitinlinssien ja epäsymmetrisen 5 x 17° - linssin ansiosta valaisin sopii useisiin eri käyttökohteisiin

Color Reach Compact Powercore

Ominaisuudet

- Integroitu Powercore-tekniikka – Ohjaa virransyötön valaisimiin nopeasti, tehokkaasti ja tarkasti suoraan verkkojännitteestä. Philips Data Enabler Pro toimittaa verkkojännitteen ja ohjaustiedot valaisimiin yhdellä standardikaapelilla. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja pienentää kokonaiskustannuksia merkittävästi.
- Monipuolinen optiikka – Vaihnettavien 8°, 13°, 23°, 40° ja 63° levitinlinssien ja epäsymmetrisen 5 x 17° -linssin ansiosta valaisin sopii useisiin eri käyttökohteisiin, kuten kohdevalaistukseen sekä pintatehosteiden ja epäsymmetristen seinänpesutehosteiden luomiseen. Levitinlinssien kanssa toimitettava peiterengas ja tiiviste helpottavat asentamista.
- Kylläinen, kustannustehokas väri – Tehokkaat ledit tuottavat täyteläisen ja kylläisen värin perinteisiä valonlähteitä huomattavasti alhaisemmilla asennus-, käyttö- ja huoltokustannuksilla.
- Valaisimen sijoittelu – Kestävän ja ohutprofiilisen asennuskiinnikkeen ja 360 astetta kääntyvän rungon ansiosta valaisin voidaan sijoittaa ja kohdistaa helposti. Sivulukituspulttien ansiosta valaisin voidaan kiinnittää tukevasti tavallista jokoavainta käyttäen.
- Jännite – 100–240 V AC, voidaan asentaa minne tahansa.
- Alan johtavat ohjausjärjestelmät – Toimii saumattomasti kaikkien Philips Color Kinetics -sarjan ohjainten kanssa, mukaan lukien Light System Manager, iPlayer 3 ja ColorDial Pro sekä muiden valmistajien ohjaimien kanssa

Käyttökohteet

- Suuret ja keskikokoiset sekä julkisivut ja rakenteet

Spesifikaatiot

Tyyppi	DCP403
Valonlähde	Sisäänrakennettu ledimoduuli
Teho (+/-10 %)	130 W
Keilakulma	8°, 13°, 23°, 40°, 63°, 5 x 17°
Valovirta	4 505 lm
Valovirran pysyvyys - L70F10	100 000 tuntia 25 °C:ssa
Virtalähde	Integroitu
Virta-/datalähde	Data Enabler Pro; integroitu data-/virtalähde älykkäille ledivalaisimille, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa

Jännite	100-277 V / 50-60 Hz
Himmennys	Dynaaminen himmennin (DMX)
Optiikka	Kapea, keskileveä tai leveä valokeila
Optinen elementti	Levitinlinssioptiikka
Lasi	Tasolasi
Materiaali	Runko: paineallettua alumiinia Linssi: polykarbonaattia Optinen kupu: lasia
Liitäntä	Pistoliitin
Asennus	Pinta-asennus

Versions



Color Reach Compact Powercore

Tuotetiedot

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
back view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view

