



Color Reach Compact Powercore – Đèn pha LED chiếu xa ngoài trời cao cấp với ánh sáng màu thông minh

ColorReach Compact Powercore

Bộ đèn LED hiệu suất cao ColorReach Compact Powercore là bộ đèn đổi màu động chiếu xa ngoài trời linh động cao cấp để chiếu sáng các tòa nhà cao tầng, cầu và các công trình biểu tượng. ColorReach Compact Powercore cung cấp nhiều phụ kiện cho phép tùy chỉnh góc chùm sáng cho chiếu sáng xa, chiếu sáng điểm, chiếu hắt tường góc rộng và chiếu hắt góc hẹp, cùng với hiệu suất và hiệu quả chi phí của công nghệ Powercore, lắp đặt trong vỏ nhôm chắc chắn.

Lợi ích

- Phát ra hàng nghìn lumen và chiếu sáng xa hàng trăm feet, cung cấp ánh sáng thật bằng đèn LED cho các cấu trúc và vật thể lớn trong một bộ vỏ nhỏ gọn và kín hoàn toàn
- Công nghệ Powercore điều khiển nhanh chóng, hiệu quả và chính xác đầu ra nguồn điện đến các bộ đèn trực tiếp từ điện áp đường dây
- Thấu kính tán quang có thể hoán đổi 8, 13, 23, 43, 63° và bất đối xứng 5 x 17° hỗ trợ phân bố trắc quang đa dạng cho nhiều ứng dụng

Tính năng

- Tích hợp công nghệ Powercore – Công nghệ Powercore điều khiển nhanh chóng, hiệu quả và chính xác đầu ra nguồn điện trực tiếp tới các bộ đèn từ điện áp đường dây. Bộ điều khiển Data Enabler Pro cho dòng sản phẩm Color Kinetics kết hợp điện áp đường dây và dữ liệu điều khiển rồi cung cấp cho thiết bị qua một cáp tiêu chuẩn duy nhất, giúp đơn giản hóa đáng kể việc lắp đặt và hạ thấp tổng chi phí hệ thống.
- Khả năng tùy chỉnh được mở rộng nhờ hàng loạt tùy chọn phụ kiện mới. Để bổ sung cho thấu kính 5° nguyên bản, sáu thấu kính tán quang phụ tiêu chuẩn có thể tùy chỉnh đèn để tạo ra các góc chùm sáng 8°, 13°, 23°, 43°, 63° và 5° x 17° (bất đối xứng). Các tùy chọn thêm hoặc kết hợp chóa tán quang, chụp đèn chống chói toàn bộ hoặc chụp đèn chống chói bán phần mang lại nhiều tính năng thẩm mỹ mới cho các nhà thiết kế và kiến trúc sư.
- Khả năng trộn màu cải thiện – Phiên bản ColorReach Compact Powercore đã cập nhật giúp tăng chất lượng ánh sáng cho các ứng dụng chiếu xa ngoài trời. Người dùng cuối sẽ đánh giá cao chùm sáng hỗn hợp đồng nhất với hiệu quả ứng dụng cao hơn, cho phép chiếu ánh sáng chính xác ở vị trí mong muốn.
- Định vị trí đèn đơn giản – Giá lắp chắc chắn, nhỏ gọn cho phép định vị trí đơn giản và xoay đèn qua toàn bộ 360°. Bu-lông khóa bên giúp cố định bộ đèn một cách chắc chắn bằng cờ-lê tiêu chuẩn.
- Khoảng đầu vào nguồn điện chung là 100 đến 240 VAC (CQC) và 100 đến 277 (UL/CE).
- Hoạt động liền mạch với toàn bộ dòng sản phẩm bộ điều khiển Color Kinetics, bao gồm ColorDial Pro, iPlayer 3 và Light System Manager—cũng như các bộ điều khiển của bên thứ ba.

Ứng dụng

- Mặt tiền và cấu trúc trọng điểm quy mô lớn/vừa

Phiên bản



ColorReach Compact Powercore

Chi tiết sản phẩm

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
back view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view

