



ColorReach Powercore gen2 – exkluzivní LED světlomety pro exteriéry s dlouhým dosahem a inteligentním barevným světlem

ColorReach Powercore gen2

Vysoce výkonná LED svítidla ColorReach Powercore gen2 jsou exkluzivní dynamické světlomety pro exteriéry s dlouhým dosahem a možností dynamické změny barvy, které jsou vhodné pro osvětlování vysokých budov, mostů a dominantních staveb. ColorReach Powercore gen2 nabízí řadu příslušenství, které umožňuje přizpůsobit vyzařovací úhly pro plošné, bodové a tečné osvětlení a nasvětlování stěn. Svítidlo využívá účinnou a úspornou technologii Powercore a je vybaveno odolným tělem z tlakově litého hliníku. Další informace najdete na adrese www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorreach/.

Výhody

- Bezkonkurenční světelný tok
- Jedinečný rozdělený design podporující kombinování difuzérů
- Kompatibilní se špičkovými ovládacími prvky

Vlastnosti

- Bohatý, sytý barevný světelný tok přes 9 000 lumenů a vyzařování světla přes 150 metrů
- Vyměnitelné rozptylné čočky 8°, 13°, 23°, 43°, 63° a asymetrická čočka 5° x 17°
- Jednoduché polohování a otáčení svítidla v plném rozsahu 360°
- Možnost použití s celou řadou ovladačů Philips i s ovladači DMX jiných výrobců
- Integrovaná technologie Powercore a Philips Data Enabler Pro

Aplikace

- Velkoplošné fasády a konstrukce

Specifikace

Typ	DCP776
Světelný zdroj	Integrovaný LED modul
Příkon (při plném výkonu ve stabilním stavu)	290 W
Vyzařovací úhel	8, 13, 23, 40 nebo 63° (rozptylovací čočky) 5 x 17° (asymetrická rozptylovací čočka)
Světelný tok	8488 lm
Měrný výkon svítidla	29.2 lm/W
Pokles světelného toku - L50	90 000 hodin při 25 °C 68 000 hodin při 50 °C
Rozsah provozní teploty	-20 až +50 °C


Napájení / zdroj dat	Data Enabler Pro; integrovaný zdroj dat a napájení pro inteligentní osvětlení LED využívající technologii Powercore
Předřadník	Integrovaný
Napájecí napětí	100–240 V AC / 50–60 Hz
Řízení	Digitální prostřednictvím zařízení Data Enabler Pro
Materiál	Tělo: hliník litý pod tlakem Čočka: tvrzené sklo
Připojení	Integrovaní vnitřní vodotěsné konektory
Montáž	Montáž přísazením
Příslušenství	Rozptylovací čočka s obroučkou

Versions



ColorReach Powercore gen2

Detaily o výrobku



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture back
view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture side
view

