



ColorReach Powercore gen2 - Proiettore LED per esterni a lunga gittata di livello premium per illuminazione colorata dinamica

ColorReach Powercore gen2

ColorReach Powercore gen2 è un apparecchio LED per illuminazione colorata dinamica ad alte prestazioni ideale per illuminare edifici elevati, ponti e strutture di grandi dimensioni. Una gamma completa di accessori consente di personalizzare gli angoli del fascio per proiettori, faretto spot, effetti wall-washing, oltre a garantire l'efficienza e il risparmio energetico della tecnologia Powercore in un corpo robusto in alluminio pressofuso.

Vantaggi

- Emissione luminosa impareggiabile
- Esclusivo design diviso in due parti per supportare combinazioni di lenti di diffusione diverse
- Compatibile con i sistemi di controllo leader di settore

ColorReach Powercore gen2

Caratteristiche

- Emissione luminosa a colori intensi e saturi di oltre 9.000 lumen e proiezione della luce su 150 metri
- Lenti di diffusione intercambiabili da 8°, 13°, 23°, 43°, 63° e una da 5° x 17° asimmetrica
- Posizionamento semplice e rotazione degli apparecchi fino a 360°
- Adatto al funzionamento con la gamma completa di controller Color Kinetics, nonché controller DMX di parti terze
- Tecnologia Powercore e Color Kinetics Data Enabler Pro integrati

Applicazione

- Personalizzazione di facciate/strutture di grandi dimensioni

Specifiche

Tipo	DCP776
Sorgente luminosa	Modulo LED integrale
Potenza (max a emissione massima, regime stazionario)	290 W
Angolo del fascio	8, 13, 23, 40 o 63° (lenti di diffusione del fascio) 5 x 17° (lente di diffusione del fascio asimmetrica)
Flusso luminoso	8488 lm
Efficacia apparecchio	29,2 lm/W
Mantenimento flusso luminoso - L50	90.000 ore a 25°C 68.000 ore a 50°C
Intervallo temperatura operativa	Da - 20 a +50°C

Alimentazione/dati	Data Enabler Pro; integrazione alimentazione/dati per gli apparecchi per illuminazione a LED intelligenti basati su Powercore
Driver	Integrato
Tensione di rete	100 - 240 V CA / 50-60 Hz
Regolazione	Regolazione del flusso digitale tramite Data Enabler Pro
Materiale	Corpo: alluminio pressofuso Lente: vetro temprato
Collegamento	Connettori a tenuta stagna maschio/femmina integrali
Installazione	Montaggio su superficie
Accessori	Lente di diffusione del fascio con lunetta

Versions



ColorReach Powercore gen2

Dati del prodotto



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture back
view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture side
view

