



ColorReach Powercore gen2 – nästa generations LED-strålkastare för stora fasader och konstruktioner

ColorReach Powercore gen2

ColorReach Powercore gen2 förenar fördelarna med LED-belysning och LED-styrning i en elegant armatur som är speciellt utvecklad för storskaliga installationer, till exempel skyskrapor, kasinon, butiksexteriör, broar, pirar, monument och temaparker. ColorReach Powercore gen2 ger nya möjligheter för belysning utomhus med nivåer på ljusflöde och ljusprojicering som tidigare aldrig har uppnåtts i en LED-belysningsarmatur. Det går att beställa specialkonfigurationer med specialkanaler med vita eller färgade LED-lampor.

Fördelar

- Ööverträffat ljusflöde
- Unik delad konstruktion för användning med olika kombinationer av ljusspridare
- Kompatibel med marknadsledande styrsystem

Funktioner

- Rikt ljus med mättade färger, ett ljusflöde på över 8 000 lumen och en räckvidd på mer än 150 meter
- Utbytbara spridningslinser på 8°, 13°, 23°, 40° och 63° samt en asymmetrisk på 5°×17°
- Enkel att montera
- kan roteras ett helt varv
- Fungerar med alla Philips styrenheter och DMX-styrenheter från andra leverantörer
- Integrerad Powercore-teknik och Philips Data Enabler Pro

Användning

- Storskaliga utmärkande fasader och strukturer

specifikationer

Armatur	DCP776
Ljuskälla	Inbyggd LED-enhet
Effekt (maximal vid fullt flöde, vid drift)	250 W
Spridningsvinkel	8, 13, 23, 40 eller 63° (ljusfördelningslinser) 5 × 17° (asymmetrisk ljusfördelningslins)
Ljusflöde	8 488 lm
Ljusutbyte	29.2 lm/W
Bibehållet ljusflöde – L70	100 000 timmar
Temperaturintervall vid drift	–20 till +50 °C


Effekt/dataförsörjning	Dataenhet Pro: integrerad data- och strömanslutning för intelligenta LED-armaturer med Powercore
Driftdon	Inbyggt
Spänning	100–277 V/AC
Ljusreglering	Digital ljusreglering via dataenhet Pro
material	Armaturhus: pressgjuten aluminium Lins: härdat glas
Anslutning	Inbyggda vattentäta honkontakter
Installation	Utanpåliggande montage
Tillbehör	Ljusfördelningslins med infattning

Versions



ColorReach Powercore gen2

Produktinformation



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture back
view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture
front view



ColorReach Powercore gen2 four
channel floodlight LED fixture side
view

