



eW Reach Powercore – neste generasjon hvitt LED-flomlys for fasader og strukturer

eW Reach Powercore gen2

eW Reach Powercore er det første armaturet som gir tilstrekkelig kraftig hvit/farget LED-belysning til å lyse opp store arkitektoniske fasader. Alle fordelene med LED-belysning kombineres her i et elegant armatur som er spesialdesignet for store installasjoner som for eksempel høye bygninger, kasinoer, store butikkfasader, broer, havneområder, offentlige monumenter og severdigheter. Dette kraftige armaturet tar eksteriørbelysning til et nytt nivå med ekstremt høy lumeneffekt og uovertruffen lysprojeksjon. Integrert Powercore-teknologi gir rask, effektiv og nøyaktig styring av strømtilførselen direkte fra nettspenningen, noe som gjør at det ikke er behov for ekstern strømforsyning. Bruk av standardkabling forenkler monteringen betydelig og bidrar til å redusere de totale kostnadene.

Fordeler

- Svært god lyseffekt
- Bredt spekter av fargetemperaturer og farger
- Unik todelt design støtter bruk av ulike kombinasjoner av indirekte belysning

Funksjoner

- Lyseffekt på mer enn 12 000 lumen og lysprojeksjon på over 240 meter
- Tilgjengelig i åtte fargetemperaturer fra varmt (2 700 K) til kjølig (6 500 K), og fem farger (kongebjørn, blå, grønn, rødt og rødt).
- Spredningslinser på 8°, 13°, 23°, 40°, 63° og asymmetrisk 5° x 17°
- Armaturet er enkelt å posisjonere og kan roteres 360°
- Integrert Powercore-teknologi

eW Reach Powercore gen2

Søknad

- Store fasader og strukturer

spesifikasjoner

Type	DCP773
Lyskilde	Integrert LED-modul
Ytelse	250 W
Spredningsvinkel	8, 13, 23, 40 eller 63° (spredningslinser) 5 x 17° (asymmetrisk spredningslinse)
Lysytelse	10 520 lm (2700 K), 135000 lm (4000 K) (begge uten spredningslinse, full enhet)
Lysutbytte	42 lm/W (2700 K), 51 lm/W (4000 K) (begge uten spredningslinse, full enhet)
Fargetemperatur	2700 eller 4000 K
Fargegjengivelse	83.1 (2700 K), 80 (4000 K)
Vedlikehold av	70 000 timer ved 25 °C
lumeneffekt – L70	37 000 timer ved 50 °C

Vedlikehold av	90 000 timer ved 25 °C
lumeneffekt – L50	68 000 timer ved 50 °C
Driftstemperatur	-20 til +50 °C
Driver	Integrert
Nettspenning	100–240 V AC / 50–60 Hz
Dimming	Digital via Pro data-aktivator
Materialer	Innfatning: formstøpt aluminium
Linse: herdet glass	Tilkobling 1,8 m kombinert strøm-/datakabel
Montering	Overflatemontering
Tilbehør	Strålespredningslinser med innfatning

Versions



Produkt detaljer

Bakside



Foran



