



eW Reach Powercore gen2 – Đèn pha LED chiếu xa ngoài trời cao cấp với ánh sáng trắng thuần

eW Reach Powercore gen2

Bộ đèn LED hiệu suất cao eW Reach Powercore gen2 là bộ đèn chiếu xa ánh sáng trắng chất lượng cao linh động cao cấp dùng ngoài trời để chiếu sáng các tòa nhà cao tầng, cầu và các công trình biểu tượng. eW Reach Powercore gen2 phát ra các dải ánh sáng trắng với nhiệt độ màu từ ấm 2700 K đến mát 6500 K. Nhiều loại phụ kiện cho phép tùy chỉnh góc chùm sáng cho chiếu xa, chiếu sáng điểm, chiếu hắt tường góc rộng và góc hẹp, cùng với hiệu suất và hiệu quả chi phí của công nghệ Powercore, lắp đặt trong vỏ nhôm chắc chắn.

Lợi ích

- Công suất phát sáng vượt trội
- Nhiều lựa chọn nhiệt độ màu
- Thiết kế bộ chia độc đáo để hỗ trợ nhiều cách kết hợp thấu kính khuếch tán

Tính năng

- Công suất phát sáng trên 13.000 lumen và phạm vi chiếu sáng trên 240 mét
- Nhiều lựa chọn cho thiết kế linh hoạt – Bộ đèn có sẵn ở nhiệt độ màu ấm 2700 K hoặc mát 4000 K. Ngoài ra cũng có sẵn các cấu hình tùy chỉnh với các kênh tùy chỉnh nguồn LED trắng hoặc màu để hỗ trợ nhiều ứng dụng đặc biệt.
- Thấu kính tán quang 8°, 13°, 23°, 43°, 63° và bất đối xứng 5° x 17°
- Định vị trí đơn giản và xoay đèn qua toàn bộ 360°
- Công nghệ Powercore tích hợp

eW Reach Powercore gen2


Ứng dụng

- Mặt tiền và cấu trúc trọng điểm quy mô lớn

Phiên bản



Chi tiết sản phẩm



OPDP_DCP770i_0003-Detail
photo

