



LuxSpace square, recessed – yüksek verim, görsel konfor ve şık tasarım

LuxSpace square, recessed

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da kapsıyor. Bu nedenle enerji tasarrufu bir öncelik, ancak bunların çalışanların verimi üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaması gerekiyor, çalışanlar daha üretken olmak için hoş bir ortama ihtiyaç duyuyor ve müşteriler alış veriş deneyiminden keyif almak istiyor. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk geriverimi ve renk eş yayılımı) etkilemeden mükemmel verim, ışıık konforu ve tasarım kombinasyonu sunuyor. Uygulama fark etmeksizin istenen ortamı oluşturmak için çeşitli seçenekler sunuyor.

Faydaları

- Sınıfının en iyisi verimlilik
- Yumuşak, doğal bir ışıık yaratır, görsel konfor sağlar
- İnce, dar çerçeve sayesinde tavan ile mükemmel entegrasyon; alçı tavan için çerçevesiz versiyon idealdir

Özellikler

- Dört optik sistem seçeneği: Tam parlak, kaplamalı, mat ve beyaz
- Çerçeve renkleri: Yüksek parlak metalize, beyaz (RAL9010), gri, siyah (RAL9004) standart olarak (istek üzerine başka herhangi bir RAL rengi mümkündür)
- Çerçevesiz versiyonu mevcuttur
- DC beslemeli harici acil durum aydınlatmasına uyumludur
- Birden çok ek seçenek: acil durum aydınlatması (tek pil 3 saat), dahili kablolama

LuxSpace square, recessed

Uygulama

- Ofisler
- Perakende sektörü
- Hastaneler
- Oteller
- Havaalanları

Şartlar

Tip	DN572B (kare, gömülü model)
Tavan türü	Alçı (alçıpan) tavan
Tavan ızgarası	200 x 200 mm
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	11, 18 veya 22 W
Işık rengi	830, 840, 930 ve 827
Renksel Geriverim	> 80
İndeksi	90 (3000 K olarak mevcuttur)
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	25 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +40 °C
Sürücü	Harici
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	DALI dimleme (PSSED-E)


Seçenekler	Acil durum aydınlatması 3 saat (EL3)
	Dahili kablolama
	Çerçevesiz alçı tavan modeli
	Harici ya da takma 3-kutuplu Wieland/Adels konnektör
Malzeme	Muhafaza ve çerçeve: alüminyum
	Reflektör: plastik, alüminyum kaplama (yüksek düzeyde parlak ve yüzeyli optikler)
Renk	Çerçeve: beyaz (RAL 9010), gri (RAL 9006 benzeri), siyah (RAL 9005) ya da yüksek parlak metal
	İstek üzerine temin edilebilen diğer RAL renkleri
Optik sistem	Tam parlak ayna (C)
	Mat ayna (M)
	Kaplamalı yansıtıcı (F)
	Beyaz reflektör (WR)
Bağlantı	İtmeli veya çekerek çıkarmalı konnektör
	Birden fazla kablo ve fiş mevcuttur
Kurulum	Sabitlenme yaylı tutucularla yapılır
Açıklamalar	Harici sürücü dahildir
	Dahili kablolama mümkündür
Açıklamalar	Harici sürücü dahildir

ÜRÜN BİLGİLERİ




Tavan tasarımını geliştiren,
yumuşatılmış köşeler, paralel
hatlarRounded corners and
parallel lines enhance your ceiling
design


Polar Wide Diagrams




IFPS_DN572B PSE-E 1xLED12S/830 C-Polar
Normal (separate)




IFPS_DN572B PSE-E 1xLED12S/840 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN572B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN572B PSE-E 1xLED24S/830 C-Polar
Normal (separate)



IFPS_DN572B PSE-E 1xLED24S/930 C-Polar
Normal (separate)

